



Nová generácia energeticky úsporných trubíc LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P

V svietidle CorePro LED PLC 2P sa svetelný zdroj LED spája s tradičnou podobou žiarivky. Tento produkt je ideálnym riešením na výmenu svetelných zdrojov (za lepšie) v aplikáciách všeobecného osvetlenia: splňa základné požiadavky na osvetlenie, ponúka značnú úsporu elektrickej energie a je šetrný k životnému prostrediu.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- Nižšie náklady na údržbu vďaka dvoj- až trojnásobne dlhšej životnosti v porovnaní s bežnými žiarovkami
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výmeny existujúcich svietidiel za technológiu LED
- Úplne bezpečný produkt a proces montáže

Vlastnosti

- Vysoká energetická účinnosť
- Jednoduchá montáž
- Konvenčný tvar, ktorý sa hodí do existujúcich svietidiel
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie

- Použitie v odvetví HoReKa, obchodoch, kanceláriách, priemyselných prevádzkach a domácnostiach

CorePro LED PLC 2P

Versions



CorePro LED PLC 3CCT 2P G24d 20241203




SPPR MLEDGA 0027




Product standard image

Product standard image

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm		106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm		129 mm	148 mm	171 mm
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	65 mm	115 mm	137 mm
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	70 mm	120 mm	142 mm
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	35 mm	35 mm	100 mm	150 mm	172 mm

CorePro LED PLC 2P

Všeobecné informácie

Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	30 000 h

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	82
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	75 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	PL-C

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +35 °C
-------------------------	---------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	G24d
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	G24d
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	G24d

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 stupeň (stupne)	3000 K	830	600 lm
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 stupeň (stupne)	4000 K	840	660 lm
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	360 stupeň (stupne)	3000 K	3000/4000/6500	810 lm
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	120 stupeň (stupne)	3000 K	830	700 lm
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	120 stupeň (stupne)	4000 K	840	770 lm

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
	6.9W 840 2P G24d-2				
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 stupeň (stupne)	3000 K	830	990 lm
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	120 stupeň (stupne)	4000 K	840	1 100 lm
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	360 stupeň (stupne)	3000 K	3000/4000/6500	930 lm
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	360 stupeň (stupne)	3000 K	3000/4000/6500	1 240 lm

CorePro LED PLC 2P



Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	5,9 W
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	5,9 W
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	5,9 W
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	6,9 W
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	6,9 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	8,9 W
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	8,9 W
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	6,9 W
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	8,9 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	6 kWh
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	6 kWh
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	6 kWh
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	7 kWh
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	7 kWh
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	9 kWh
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	9 kWh
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	7 kWh
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	9 kWh



CorePro LED PLC 2P

