



新一代的节能型 LED PLC 2P 灯管照明

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 2P 将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。这款产品是升级普通照明应用中的灯泡的理想解决方案：它满足了基本的照明要求，可以节约大量的能源，属于环保产品。

优点

- 降低了能耗，因而削减了运营成本
- 使用寿命比传统灯具长 2-3 倍，因而降低了维护成本
- 方便以最快速简单的方式对现有灯具进行升级，以便采用 LED 技术
- 产品和安装过程皆十分安全

特点


- 高能效
- 安装简便
- 传统的外形，搭配现有的灯具
- 无汞

应用


- 酒店、零售空间、办公室、工业和家用

CorePro LED PLC 2P

二维绘图



Product	D1	D	A1	A2	A3
LED PLC 10W 827 2P G24d CN	45 mm	45 mm	46 mm	113 mm	135 mm
LED PLC 10W 830 2P G24d	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 10W 830 2P G24d CN	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 10W 840 2P G24d	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 10W 840 2P G24d CN	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 10W 865 2P G24d	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 10W 865 2P G24d CN	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 6.5W 827 2P G24d CN	45 mm	45 mm	46 mm	113 mm	135 mm
LED PLC 6.5W 830 2P G24d	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 6.5W 830 2P G24d CN	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 6.5W 840 2P G24d	45 mm	45 mm	46 mm	113 mm	135 mm
LED PLC 6.5W 865 2P G24d	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 7.5W 827 2P G24d CN	45 mm	45 mm	46 mm	113 mm	135 mm
LED PLC 7.5W 830 2P G24d	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 7.5W 830 2P G24d CN	45 mm	45 mm	46 mm	113 mm	135 mm
LED PLC 7.5W 840 2P G24d	38 mm	38 mm	40 mm	93 mm	115 mm
LED PLC 7.5W 840 2P G24d	45 mm	45 mm	46 mm	113 mm	135 mm
LED PLC 7.5W 865 2P G24d	45 mm	45 mm	46 mm	113 mm	135 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	34 mm		95 mm	115 mm	138 mm
LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	34 mm	34 mm	95 mm	115 mm	138 mm
LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm
LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm
LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm
LED PLC 8.9W 865 2P G24d-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	171 mm

一般信息	
切换循环	50,000
灯技术	
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外形	PL-C

一般信息

CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product Name	底盖	标称使用寿命
929001879010	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	G24d	15,000 小时
929003761810	LED PLC 6.5W 830 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003761840	LED PLC 6.5W 830 2P G24d CN	G24d	30,000 小时
929003761910	LED PLC 6.5W 840 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003762010	LED PLC 6.5W 865 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003762110	LED PLC 7.5W 830 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003762140	LED PLC 7.5W 830 2P G24d CN	G24d	30,000 小时
929003762210	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003762310	LED PLC 7.5W 865 2P G24d	G24d	30,000 小时
929004255440	LED PLC 6.5W 827 2P G24d CN	G24d	30,000 小时
929004255540	LED PLC 7.5W 827 2P G24d CN	G24d	30,000 小时
929003757008	LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	G24d-1	30,000 小时
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	G24d-1	30,000 小时

Order Code	Full Product Name	底盖	标称使用寿命
929003757208	LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	G24d-2	30,000 小时
929003757308	LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	G24d-2	30,000 小时
929003820208	LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2	G24d-2	30,000 小时
929003820308	LED PLC 8.9W 865 2P G24d-3	G24d-3	30,000 小时
929003757408	LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	G24d-3	30,000 小时
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	G24d-3	30,000 小时
929003762410	LED PLC 10W 830 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003762440	LED PLC 10W 830 2P G24d CN	G24d	30,000 小时
929003762510	LED PLC 10W 840 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003762540	LED PLC 10W 840 2P G24d CN	G24d	30,000 小时
929003762610	LED PLC 10W 865 2P G24d	G24d	30,000 小时
929003762640	LED PLC 10W 865 2P G24d CN	G24d	30,000 小时
929004255640	LED PLC 10W 827 2P G24d CN	G24d	30,000 小时

灯技术

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	颜色代码	光通量
929001879010	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	240 °	4000 K	80	840	806 lm
929003761810	LED PLC 6.5W 830 2P G24d	240 °	3000 K	80	830	750 lm
929003761840	LED PLC 6.5W 830 2P G24d CN	240 °	3000 K	80	830	750 lm
929003761910	LED PLC 6.5W 840 2P G24d	240 °	4000 K	80	840	806 lm
929003762010	LED PLC 6.5W 865 2P G24d	240 °	6500 K	80	865	806 lm
929003762110	LED PLC 7.5W 830 2P G24d	240 °	3000 K	80	830	950 lm
929003762140	LED PLC 7.5W 830 2P G24d CN	240 °	3000 K	80	830	950 lm
929003762210	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	240 °	4000 K	80	840	1,050 lm
929003762310	LED PLC 7.5W 865 2P G24d	240 °	6500 K	80	865	1,050 lm
929004255440	LED PLC 6.5W 827 2P G24d CN	240 °	2700 K	80	827	750 lm
929004255540	LED PLC 7.5W 827 2P G24d CN	240 °	2700 K	80	827	950 lm
929003757008	LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	120 °	3000 K	82	830	600 lm
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	120 °	4000 K	82	840	660 lm
929003757208	LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	120 °	3000 K	82	830	700 lm
929003757308	LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	120 °	4000 K	82	840	770 lm
929003820208	LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2	120 °	6500 K	82	865	770 lm
929003820308	LED PLC 8.9W 865 2P G24d-3	120 °	6500 K	82	865	1,100 lm
929003757408	LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	120 °	3000 K	82	830	990 lm
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	120 °	4000 K	82	840	1,100 lm
929003762410	LED PLC 10W 830 2P G24d	240 °	3000 K	80	830	1,250 lm
929003762440	LED PLC 10W 830 2P G24d CN	240 °	3000 K	80	830	1,250 lm
929003762510	LED PLC 10W 840 2P G24d	240 °	4000 K	80	840	1,400 lm
929003762540	LED PLC 10W 840 2P G24d CN	240 °	4000 K	80	840	1,400 lm
929003762610	LED PLC 10W 865 2P G24d	240 °	6500 K	80	865	1,400 lm
929003762640	LED PLC 10W 865 2P G24d CN	240 °	6500 K	80	865	1,400 lm
929004255640	LED PLC 10W 827 2P G24d CN	240 °	2700 K	80	827	1,250 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	纹频率	功耗	瓦数相当
929001879010	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	50 to 60 Hz	7.5 W	-
929003761810	LED PLC 6.5W 830 2P G24d	-	6.5 W	13 W
929003761840	LED PLC 6.5W 830 2P G24d CN	-	6.5 W	13 W
929003761910	LED PLC 6.5W 840 2P G24d	-	6.5 W	13 W

Order Code	Full Product Name	纹频率	功耗	瓦数相当
929003762010	LED PLC 6.5W 865 2P G24d	-	6.5 W	13 W
929003762110	LED PLC 7.5W 830 2P G24d	-	7.5 W	18 W
929003762140	LED PLC 7.5W 830 2P G24d CN	-	7.5 W	18 W
929003762210	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	-	7.5 W	18 W

CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product Name	线频率	功耗	瓦数相当
929003762310	LED PLC 7.5W 865 2P G24d	-	7.5 W	18 W
929004255440	LED PLC 6.5W 827 2P G24d CN	-	6.5 W	13 W
929004255540	LED PLC 7.5W 827 2P G24d CN	-	7.5 W	18 W
929003757008	LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	-	5.9 W	13 W
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	-	5.9 W	-
929003757208	LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	-	6.9 W	18 W
929003757308	LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	-	6.9 W	18 W
929003820208	LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2	-	6.9 W	18 W
929003820308	LED PLC 8.9W 865 2P G24d-3	-	8.9 W	26 W

Order Code	Full Product Name	线频率	功耗	瓦数相当
929003757408	LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	-	8.9 W	26 W
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	-	8.9 W	26 W
929003762410	LED PLC 10W 830 2P G24d	-	10 W	26 W
929003762440	LED PLC 10W 830 2P G24d CN	-	10 W	26 W
929003762510	LED PLC 10W 840 2P G24d	-	10 W	26 W
929003762540	LED PLC 10W 840 2P G24d CN	-	10 W	26 W
929003762610	LED PLC 10W 865 2P G24d	-	10 W	26 W
929003762640	LED PLC 10W 865 2P G24d CN	-	10 W	26 W
929004255640	LED PLC 10W 827 2P G24d CN	-	10 W	26 W

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929001879010	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	64 °C
929003761810	LED PLC 6.5W 830 2P G24d	70 °C
929003761840	LED PLC 6.5W 830 2P G24d CN	70 °C
929003761910	LED PLC 6.5W 840 2P G24d	70 °C
929003762010	LED PLC 6.5W 865 2P G24d	70 °C
929003762110	LED PLC 7.5W 830 2P G24d	70 °C
929003762140	LED PLC 7.5W 830 2P G24d CN	70 °C
929003762210	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	70 °C
929003762310	LED PLC 7.5W 865 2P G24d	70 °C
929004255440	LED PLC 6.5W 827 2P G24d CN	1 °C
929004255540	LED PLC 7.5W 827 2P G24d CN	70 °C
929003757008	LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	75 °C
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	75 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003757208	LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	75 °C
929003757308	LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	75 °C
929003820208	LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2	75 °C
929003820308	LED PLC 8.9W 865 2P G24d-3	75 °C
929003757408	LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	75 °C
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	75 °C
929003762410	LED PLC 10W 830 2P G24d	80 °C
929003762440	LED PLC 10W 830 2P G24d CN	80 °C
929003762510	LED PLC 10W 840 2P G24d	80 °C
929003762540	LED PLC 10W 840 2P G24d CN	80 °C
929003762610	LED PLC 10W 865 2P G24d	80 °C
929003762640	LED PLC 10W 865 2P G24d CN	80 °C
929004255640	LED PLC 10W 827 2P G24d CN	80 °C

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929001879010	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	-
929003761810	LED PLC 6.5W 830 2P G24d	磨砂
929003761840	LED PLC 6.5W 830 2P G24d CN	磨砂
929003761910	LED PLC 6.5W 840 2P G24d	磨砂
929003762010	LED PLC 6.5W 865 2P G24d	磨砂
929003762110	LED PLC 7.5W 830 2P G24d	磨砂
929003762140	LED PLC 7.5W 830 2P G24d CN	磨砂
929003762210	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	磨砂
929003762310	LED PLC 7.5W 865 2P G24d	磨砂
929004255440	LED PLC 6.5W 827 2P G24d CN	磨砂
929004255540	LED PLC 7.5W 827 2P G24d CN	磨砂
929003757008	LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	磨砂
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	磨砂

Order Code	Full Product Name	灯泡外观
929003757208	LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	磨砂
929003757308	LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	磨砂
929003820208	LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2	磨砂
929003820308	LED PLC 8.9W 865 2P G24d-3	磨砂
929003757408	LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	磨砂
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	磨砂
929003762410	LED PLC 10W 830 2P G24d	磨砂
929003762440	LED PLC 10W 830 2P G24d CN	磨砂
929003762510	LED PLC 10W 840 2P G24d	磨砂
929003762540	LED PLC 10W 840 2P G24d CN	磨砂
929003762610	LED PLC 10W 865 2P G24d	磨砂
929003762640	LED PLC 10W 865 2P G24d CN	磨砂
929004255640	LED PLC 10W 827 2P G24d CN	磨砂



审批和申请



Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929001879010	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	-20 °C 至 45 °C	-
929003761810	LED PLC 6.5W 830 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929003761840	LED PLC 6.5W 830 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/ 1000 h
929003761910	LED PLC 6.5W 840 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929003762010	LED PLC 6.5W 865 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929003762110	LED PLC 7.5W 830 2P G24d	-20 至 +35°C	-

CorePro LED PLC 2P

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	能耗 kWh/
			1000 h
929003762140	LED PLC 7.5W 830 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-
929003762210	LED PLC 7.5W 840 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929003762310	LED PLC 7.5W 865 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929004255440	LED PLC 6.5W 827 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-
929004255540	LED PLC 7.5W 827 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-
929003757008	LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	-20 至 +35°C	-
929003757102	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	-20 至 +35°C	6 kWh
929003757208	LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	-20 至 +35°C	-
929003757308	LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	-20 至 +35°C	-
929003820208	LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2	-20 至 +35°C	-
929003820308	LED PLC 8.9W 865 2P G24d-3	-20 至 +35°C	-
929003757408	LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	-20 至 +35°C	-
929003757508	LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	-20 至 +35°C	-
929003762410	LED PLC 10W 830 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929003762440	LED PLC 10W 830 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-
929003762510	LED PLC 10W 840 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929003762540	LED PLC 10W 840 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-
929003762610	LED PLC 10W 865 2P G24d	-20 至 +35°C	-
929003762640	LED PLC 10W 865 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-
929004255640	LED PLC 10W 827 2P G24d CN	-20 至 +35°C	-





CorePro LED PLC 2P

