



Az energiatakarékos LED PLC 4P fénycsövek új generációja

CorePro LED PLC 4P

A CorePro LED PLC 4P hagyományos fénycső formájú LED-fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.

Előnyök

- Alacsonyabb működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
- Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos lámpáknál 2-3-szor hosszabb élettartamnak köszönhetően
- A leggyorsabb és legegyszerűbb módja a meglévő lámpatestek LED-technológiára való cserélésének
- Teljesen biztonságos termék és szerelési folyamat

Szolgáltatások


- Kiemelkedően energiatakarékos
- Könnyen szerelhető
- A hagyományos formavilágnak köszönhetően a meglévő világítótestekbe szerelhető
- Higanymentes

Alkalmazás

- Vendéglátóipari, kiskereskedelmi, irodai, ipari és otthoni alkalmazások

CorePro LED PLC 4P

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Általános információ	
Kapcsolási ciklus	200 000
Névleges élettartam	30 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	82
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	PL-C
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1 100 lm

Működtetés és elektronika

CorePro LED PLC 4P

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W



Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



CorePro LED PLC 4P

