



Nová generácia energeticky úsporných trubíc LED PLC 4P

CorePro LED PLC 4P

V svietidle CorePro LED PLC 4P sa svetelný zdroj LED spája s tradičnou podobou žiarivky. Tento produkt je ideálnym riešením na výmenu svetelných zdrojov (za lepšie) v aplikáciách všeobecného osvetlenia: splňa základné požiadavky na osvetlenie, ponúka značnú úsporu elektrickej energie a je šetrný k životnému prostrediu.

Výhody

- Znížené prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
- Nižšie náklady na údržbu vďaka dvoj- až trojnásobne dlhšej životnosti v porovnaní s bežnými žiarovkami
- Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob výmeny existujúcich svietidiel za technológiu LED
- Úplne bezpečný produkt a proces montáže

Vlastnosti


- Vysoká energetická účinnosť
- Jednoduchá montáž
- Konvenčný tvar, ktorý sa hodí do existujúcich svietidiel
- Neobsahuje ortuť

Aplikácie

- Použitie v odvetví HoReKa, obchodoch, kanceláriách, priemyselných prevádzkach a domácnostiach

CorePro LED PLC 4P

Rozmerový obrázok



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm

Všeobecné informácie

Spínací cyklus	200 000
Nominálna životnosť	30 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	82
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	PL-C

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
-------------------------	---------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	G24q-1 ROT
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	G24q-1 ROT
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	G24q-2 ROT
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2 ROT
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	G24q-3 ROT
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	G24q-3 ROT

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000 K	830	600 lm
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000 K	840	660 lm
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	830	700 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	840	770 lm
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000 K	830	990 lm
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000 K	840	1100 lm

Prevádzkové a elektrické

CorePro LED PLC 4P


Order Code	Full Product Name	Spotreba
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	5,5 W
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	5,5 W
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	6,5 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	70 °C
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	70 °C
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	70 °C


Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	6 kWh
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	6 kWh
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	7 kWh
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	7 kWh
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	10 kWh
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	10 kWh



Order Code	Full Product Name	Spotreba
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	6,5 W
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	9,5 W
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	9,5 W

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	70 °C
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	75 °C
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	75 °C



CorePro LED PLC 4P

