



明亮、时尚、纤薄的室内照明模块

MyCare LED 圆形

MyCare LED 吸顶灯模块将 LED 光源集成到一个模块中，专为替代采用 G10q 灯头的圆形荧光灯管而设计。该模块节能效果出众，使用寿命长久。

优点

- 安装简单快速
- 节能效果出众
- 使用寿命长

特点

- 高能效
- 使用寿命长
- 安装简便
- 高亮度

应用

- 家用
- 走廊和楼梯
- 停车场

Versions



LEDtube MOD GMGC 20W Circular




LEDtube MOD GMGC 14W Circular




LEDtube MOD GMGC 10W Circular


二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED MOD 20W G3 865	139 mm	139 mm	18 mm	126 mm	139 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED MOD 14W G3 865	139 mm	139 mm	18 mm	126 mm	139 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED MOD 25W G3 865	178.5 mm	178.5 mm	21 mm	160 mm	178.5 mm

一般信息	
底盖	-
切换循环	15,000
标称使用寿命	20,000 小时
灯技术	
光束角度 (标称)	150 °
相关色温 (标称)	6500 K
显色指数 (CRI)	83
颜色代码	865
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡外形	其他
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
929003765909	LED MOD 25W G3 865	2,400 lm
929003765809	LED MOD 20W G3 865	1,900 lm
929003765709	LED MOD 14W G3 865	1,300 lm



操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003765909	LED MOD 25W G3 865	25 W	40 W
929003765809	LED MOD 20W G3 865	20 W	32 W

Order Code	Full Product Name	功耗	瓦数相当
929003765709	LED MOD 14W G3 865	14 W	22 W

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003765909	LED MOD 25W G3 865	85 °C
929003765809	LED MOD 20W G3 865	85 °C
929003765709	LED MOD 14W G3 865	80 °C



MyCare LED 圓形

