PHILIPS

Lighting



La opción LED profesional para reemplazar lámparas HID: la instalas al instante y empiezas a ahorrar desde el primer día.

Reemplazos LED Wallpack

Las lámparas de repuesto LED HID de Philips son un reemplazo LED perfecto para una variedad de aplicaciones al aire libre. Iluminación de alta intensidad, lo que significa que obtiene visibilidad adicional para aplicaciones como calles, áreas públicas y mucho más por una fracción de la energía utilizada por HID convencional.

Beneficios

- Ahorro de energía hasta > un 70%
- Mayor vida útil y menor costo de mantenimiento
- Dirección de iluminación ajustable que permite su uso en una variedad de aplicaciones

Reemplazos LED Wallpack

Características

- Base estándar E26/EX39 para reemplazar lámparas de halogenuros metálicos y opciones E39
- Disponible en 3000K, 4000K y 5000K CCT
- Cabezal rotatorio 360°
- Disponible en rangos de opciones de reemplazo entre 70 W y 400 W, y hasta 16 800 lúmenes
- Garantía limitada de 3 años
- Sobretensión 4 kV

Aplicaciones

- Diseño para aplicación horizontal
- Luces de pared, luminarias shoebox, postes...
- Estacionamientos, áreas públicas y oficinas al aire libre

Versions

LEDTForce WallPack EX39

Plano de dimensiones



Product	D	C
40WP/LED/850/LS EX39 G3 BB 3/1	92 mm	215 mm

Reemplazos LED Wallpack



© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.