



全新学校照明产品组合具有超高的性价比，为学生提供舒适的光线，是满足学校教室照明要求的理想之选。

学校照明 SP145/146

学校照明产品组合专注于满足学生和教师的照明需求，具有 2 种相关色温 (CCT) 以及适用于黑板和教室的单独型号。该产品符合所有本地和全球照明规范，为学生和教师提供舒适的光线。

优点

- $UGR \leq 16$
- $Ra \geq 90$, $R9 > 50$
- ≥ 90 Lm/W

特点

- 使用寿命长达 30,000 小时 (L70B50, 25°C 环境温度)
- 3 年保修
- IP50 (仅光引擎) 适用于教室灯具, IP40 (光引擎) 适用于黑板灯具
- $UGR \leq 16$
- $SDCM \leq 5$

应用

- 学校
- 教育场所照明



学校照明 SP145/146

Versions



School Lighting SP

二维绘图



产品详细



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP

学校照明 SP145/146

产品详细



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP



School Lighting SP

学校照明 SP145/146

灯技术

显色指数 (CRI)	>90
光效 (额定) (标称)	90 lm/W
光通量	3,240 lm

操作和电气

保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
功耗	36 W

控制和调光

可调光	否
-----	---

机械和外壳

光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	铝
机械冲击保护代码	IK02
IP 等级	IP20

审批和申请

环境温度范围	-15 至 +45°C
CE 标志	否

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)
911401779852	SP145P LED30S/950 PSU BB	5000 K
911401779872	SP145P LED30S/940 PSU BB	4000 K
911401779842	SP146P LED30S/950 PSU CL	5000 K
911401779862	SP146P LED30S/940 PSU CL	4000 K

