



新一代专用 LED 灯管

专用 LED 灯管

Philips 专用 LED 灯管将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。这款产品是更换灯体以适用多种用途的理想解决方案：它满足了基本的照明要求，可以节约大量的能源，还具备可见光通信等特殊功能。

优点

- 高能效
- 传统的外形，搭配现有的灯具
- 安装简便
- 无汞

特点

- 降低了能耗，因而削减了运营成本
- 将现有灯具升级到 LED 技术的便捷佳选，产品和安装流程彰显卓越的安全性
- 使用寿命比传统灯具长 2-3 倍，因而降低了维护成本

应用

- 酒店、零售空间、办公室和工业照明


Versions



LEDtube MAS GC1 20W G5

专用 LED 灯管

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	15.2 mm	18/22 mm	1,147.8 mm	1,154.9 mm	1,162 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm
Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	25.7 mm	28 mm	1,198.2 mm	1,205.3 mm	1,212.4 mm

一般信息	
切换循环	50,000
灯技术	
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂

一般信息

Order Code	Full Product Name	底座	标称使用寿命
929003574510	MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	G5	50,000 小时
929003103310	Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	G13	30,000 小时

Order Code	Full Product Name	底座	标称使用寿命
929003103410	Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	G13	30,000 小时

灯技术

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	颜色代码	光通量
929003574510	MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	160 °	2200 K	50	2200	2,000 lm
929003103310	Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	240 °	4000 K	80	840	1,800 lm
929003103410	Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	240 °	6500 K	80	865	1,800 lm

专用 LED 灯管

操作和电气

Order Code	Full Product Name	线频率	功耗	瓦数相当
929003574510	MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	-	20 W	28 W

Order Code	Full Product Name	线频率	功耗	瓦数相当
929003103310	Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	50 to 60 Hz	16 W	-
929003103410	Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	50 to 60 Hz	16 W	-

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003574510	MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	55 °C
929003103310	Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929003103410	Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	50 °C

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光
929003574510	MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	否
929003103310	Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	仅限于使用特定调光器

Order Code	Full Product Name	可调光
929003103410	Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	仅限于使用特定调光器



机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
929003574510	MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	T5
929003103310	Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	T8

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
929003103410	Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	T8

审批和申请

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
929003574510	MAS LEDtube Spectrum 1200mm 2000lm T5	-20 至 +45 °C
929003103310	Sensor LEDtube 1200mm 16W 840 T8	-20 °C 至 45 °C
929003103410	Sensor LEDtube 1200mm 16W 865 T8	-20 °C 至 45 °C



专用 LED 灯管

