



**Bộ đèn Philips
Essential Smartbright
Wide Batten có thiết
kế mỏng và mang đến
sự linh hoạt cho khách
hàng; họ có thể cân
nhắc 3 lựa chọn CCT
và 2 mức công suất,
dựa theo nhu cầu cụ
thể của mình.**

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Bộ đèn Philips Essential smartbright wide batten mang đến giá trị vượt trội. Cực Phù Hợp cho các hệ thống chiếu sáng hàng ngày của bạn. Có 2 kích cỡ tiêu chuẩn, có 3 lựa chọn CCT để phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau.

Lợi ích

- Tuổi thọ 20.000 giờ, @L70B50@ta25, Bảo hành hai năm
- 100 Lm/hiệu suất Watt
- Được chứng nhận CCC/CB/CE

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Tính năng

- Tuổi thọ 20.000 giờ, @L70B50@ta25, Bảo hành hai năm
- Có 2 mức công suất phát, 3 lựa chọn CCT để phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau
- 100 Lm/Watt
- CRI 80

Ứng dụng

- Sân bay
- Nhà kho
- Nhà hàng – Khách sạn


Phiên bản



BN005 L1200 STD

BN005 L1600 STD

Bản vẽ kích thước



Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Bộ điều khiển	EB
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Góc chiếu của nguồn sáng	115 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Số lượng nguồn sáng	1
Loại chóa quang học	Đối xứng
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	-
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Màu vỏ đèn	Trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Không
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
911401899384	BN005C LED40/WW L1200 PSU GM	3000 K	95 lm/W	3.800 lm
911401899484	BN005C LED40/NW L1200 PSU GM	4000 K	100 lm/W	4.000 lm
911401899584	BN005C LED40/CW L1200 PSU GM	6500 K	100 lm/W	4.000 lm
911401899084	BN005C LED22/WW L600 PSU GM	3000 K	105 lm/W	1.100 lm
911401899184	BN005C LED22/NW L600 PSU GM	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
911401899284	BN005C LED22/CW L600 PSU GM	6500 K	110 lm/W	2.200 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401899384	BN005C LED40/WW L1200 PSU GM	40 W
911401899484	BN005C LED40/NW L1200 PSU GM	40 W
911401899584	BN005C LED40/CW L1200 PSU GM	40 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401899084	BN005C LED22/WW L600 PSU GM	20 W
911401899184	BN005C LED22/NW L600 PSU GM	20 W
911401899284	BN005C LED22/CW L600 PSU GM	20 W

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401899384	BN005C LED40/WW L1200 PSU GM	(0.43, 0.40) SDCM≤6
911401899484	BN005C LED40/NW L1200 PSU GM	(0.38, 0.38) SDCM≤6
911401899584	BN005C LED40/CW L1200 PSU GM	(0.31, 0.33) SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401899084	BN005C LED22/WW L600 PSU GM	(0.43, 0.40) SDCM≤6
911401899184	BN005C LED22/NW L600 PSU GM	(0.38, 0.38) SDCM≤6

Essential Smartbright Wide Batten BN005C

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401899284	BN005C LED22/CW L600 PSU GM	(0.31, 0.33) SDCM≤6

