



# Efektivní řešení s vysokou hodnotou připravené k výkonu

## Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C

Řada vodotěsných svítidel Ledinaire poskytuje maximální výkon a odolnost za skvělou cenu. Jako standardní řešení LED svítidla pro všechny vaše každodenní potřeby jej lze nasadit na nejrůznějších místech.

### Výhody

- Robustní a voděodolné svítidlo
- Ověřená kvalita Philips
- Vylepšená jednoduchá instalace

### Vlastnosti

- K dispozici je několik délek a úrovní osvětlení (až 8400 lm, 6 stop)
- Stropní konzoly a závěsné háky jsou součástí příslušenství
- K dispozici jsou nouzové integrované verze
- K dispozici jsou snadno instalovatelné kovové spony, delší posuvné prvky a průchodky k prodrátování

### Aplikace

- Sklady
- Parkovací garáže
- Výroba

# Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C

## Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815485



Ledinaire waterproof, WT065C



Ledinaire waterproof WT065C G2



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C




## Rozměrové výkresy



WT065C G2 LED865/840 PSU L1500  
WT065C G2 LED865/840 PSU L1500 PCO

Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku




## Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C


### Detaily o výrobku



Ledinaire waterproof WT065C G2,  
mounting



Ledinaire waterproof, WT065C,  
wiring



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C,  
side view




Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, through wiring



Ledinaire waterproof WT065C,  
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, easy lumen switch



Ledinaire waterproof WT065C All-  
in, through-wiring

Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C

| Obecné informace                        |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Včetně předřadníku                      | Ano                                  |
| Počet předřadниковých jednotek          | 1 jednotka                           |
| Servisní štítek                         | Ne                                   |
| Světelně technické                      |                                      |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K                               |
| Index podání barev (CRI)                | >80                                  |
| Typ optiky                              | Symetrická                           |
| Provozní a elektrické                   |                                      |
| Třída ochrany IEC                       | Bezpečnostní třída I                 |
| Vstupní napětí                          | 220 až 240 V                         |
| Frekvence sítě                          | 50 or 60 Hz                          |
| Vhodné pro náhodné spínání              | Ne                                   |
| Řízení a stmívání                       |                                      |
| Stmívatelné                             | Ne                                   |
| Mechanické a materiály                  |                                      |
| Barva těla                              | Šedá                                 |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům   | IK08                                 |
| Kód ochrany proti vniknutí              | IP65                                 |
| Nouzové osvětlení                       |                                      |
| Centrální nouzový provoz                | Ne                                   |
| Certifikace a použití                   |                                      |
| Rozsah okolní teploty                   | –20 až +40 °C                        |
| Značka CE                               | Ano                                  |
| Značka ENEC                             | -                                    |
| Značka hořlavosti                       | Pro montáž na snadno hořlavé povrchy |
| Test žhavým drátem                      | Teplota 850 °C, doba 30 s            |
| Hodnota blikání (PstLM)                 | 1                                    |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM)   | 0,4                                  |
| Počáteční parametry (podle IEC)         |                                      |
| Počáteční chromatičnost                 | (0.38,0.38)<br>SDCM≤5                |
| Tolerance světelného toku               | +/-10%                               |

Světelně technické

Obecné informace

| Order Code | Full Product Name                  | Vyměnitelný světelný zdroj |
|------------|------------------------------------|----------------------------|
| 50024299   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | Ne                         |
| 96382599   | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | Ano                        |
| 96383299   | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | Ano                        |
| 95818099   | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | Ano                        |
| 50021199   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | Ne                         |
| 50023599   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | Ne                         |
| 50022899   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500     | Ne                         |
| 96381899   | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN   | Ano                        |
| 96384999   | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN  | Ano                        |
| 96385699   | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN  | Ano                        |
| 96386399   | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN  | Ano                        |

Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C

| Order Code | Full Product Name                  | Typ All-in          | Vyzařovací             |      | Měrný výkon (jmen.) (nom.) | Světelný tok |
|------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|------|----------------------------|--------------|
|            |                                    |                     | úhel světelného zdroje | úhel |                            |              |
| 50024299   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | All-in, Multi Lumen | -                      | -    | 137 lm/W                   | 4 100 lm     |
| 96382599   | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | -                   | -                      | -    | 109 lm/W                   | 2 400 lm     |
| 96383299   | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | -                   | -                      | -    | 109 lm/W                   | 4 800 lm     |
| 95818099   | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | -                   | 110 stupňů             | -    | 163 lm/W                   | 9 800 lm     |
| 50021199   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | All-in, Multi Lumen | -                      | -    | 126 lm/W                   | 2 900 lm     |
| 50023599   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | All-in, Multi Lumen | -                      | -    | 126 lm/W                   | 2 900 lm     |

Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name                  | Spotřeba energie |
|------------|------------------------------------|------------------|
| 50024299   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | 53 W             |
| 96382599   | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | 22 W             |
| 96383299   | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | 44 W             |
| 95818099   | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | 60 W             |
| 50021199   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | 42 W             |
| 50023599   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | 42 W             |

Řízení a stmívání

| Order Code | Full Product Name                  | Maximální úroveň ztlumení |
|------------|------------------------------------|---------------------------|
| 50024299   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | -                         |
| 96382599   | WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN  | -                         |
| 96383299   | WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN  | -                         |
| 95818099   | WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500     | Nevztahuje se             |
| 50021199   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | -                         |
| 50023599   | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | -                         |

| Order Code | Full Product Name                 | Typ All-in          | Vyzařovací             |      | Měrný výkon (jmen.) (nom.) | Světelný tok |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|------|----------------------------|--------------|
|            |                                   |                     | úhel světelného zdroje | úhel |                            |              |
| 50022899   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500    | All-in, Multi Lumen | -                      | -    | 137 lm/W                   | 4 100 lm     |
| 96381899   | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN  | -                   | -                      | -    | 112 lm/W                   | 1 800 lm     |
| 96384999   | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN | -                   | -                      | -    | 113 lm/W                   | 3 500 lm     |
| 96385699   | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN | -                   | -                      | -    | 128 lm/W                   | 6 800 lm     |
| 96386399   | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN | -                   | -                      | -    | 137 lm/W                   | 7 400 lm     |

| Order Code | Full Product Name                 | Spotřeba energie |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 50022899   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500    | 53 W             |
| 96381899   | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN  | 16 W             |
| 96384999   | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN | 31 W             |
| 96385699   | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN | 53 W             |
| 96386399   | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN | 54 W             |

| Order Code | Full Product Name                 | Maximální úroveň ztlumení |
|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 50022899   | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500    | -                         |
| 96381899   | WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN  | -                         |
| 96384999   | WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN | -                         |
| 96385699   | WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN | -                         |
| 96386399   | WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN | -                         |

## Voděodolné krytí Ledinaire – WT065C

