



Αποδοτικό, με εξαιρετική τιμή και έτοιμο για λειτουργία

Αδιάβροχο Ledinaire WT065C

Η σειρά Ledinaire Waterproof παρέχει μέγιστη απόδοση και αντοχή σε εξαιρετική τιμή. Ως μια λύση άμεσα διαθέσιμου φωτιστικού LED για όλες τις καθημερινές σας ανάγκες, μπορεί να τοποθετηθεί σε μια μεγάλη γκάμα τοποθεσιών.

Οφέλη

- Στιβαρό και στεγανό φωτιστικό
- Ελεγχόμενη ποιότητα Philips
- Βελτιωμένη ευκολία εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά

- Διατίθενται πολλά μήκη και επίπεδα φωτός (έως 8400 lm, 1,82 m)
- Τα στηρίγματα στήριξης στην οροφή και τα άγκιστρα ανάρτησης συμπεριλαμβάνονται ως εξαρτήματα
- Διαθέσιμες εκδόσεις με ενσωματωμένο φωτισμό ασφαλείας
- Εύκολα στην τοποθέτηση μεταλλικά κλιπ, μακρύτεροι ολισθητήρες και στυπιοθλίπτες για περαστή καλωδίωση

Εφαρμογή

- Αποθήκες
- Χώροι στάθμευσης
- Χώροι παραγωγής

Αδιάβροχο Ledinaire WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



Ledinaire waterproof, WT065C



Ledinaire waterproof WT065C G2



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285





Ledinaire waterproof, WT065C





Ledinaire waterproof, WT065C




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




WT065C G2 LED985/840 PSU L1900
WT065C G2 LED985/840 PSU L1900 PCO





WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500




Type	Dimension (mm)						Nr. of clips	
	A	B	C	D	E min	E max		
WT065C LED445/840 PSU L1800	83	1870	97	56	851	1120	90	16
WT065C LED485/840 PSU L1800		1870						



Αδιάβροχο Ledinaire WT065C

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire waterproof WT065C,
side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in,
through-wiring




Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof WT065C G2,
mounting




Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring

Αδιάβροχο Ledinaire WT065C

Λεπτομέρειες για το προϊόν




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in,
through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Αδιάβροχο Ledinaire WT065C

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Συμμετρικό
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας Ι
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Επκέτα σέρβις
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Όχι	Όχι
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Ναι	Όχι
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Ναι	Όχι
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Ναι	Όχι
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Όχι	Όχι
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Όχι	Όχι
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Όχι	Όχι
96387099	WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN	-	-
96388799	WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN	-	-
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Ναι	Όχι
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Ναι	Όχι
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Ναι	Όχι
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Ναι	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής		Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in			
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	-	137 lm/W	4.100 lm
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	2.400 lm

		Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής		Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in			
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	4.800 lm
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	-	110 μοίρα(ες)	163 lm/W	9.800 lm

Αδιάβροχο Ledinaire WT065C

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία	Απόδοση	Φωτεινή ροή
			δέσμης φωτεινής πηγής	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2.900 lm
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2.900 lm
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	-	137 lm/W	4.100 lm
96387099	WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN	-	-	100 lm/W	4.400 lm
96388799	WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN	-	-	129 lm/W	8.400 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	-
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	-
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	-
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	-

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	-
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	-
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	-
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	-

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία	Απόδοση	Φωτεινή ροή
			δέσμης φωτεινής πηγής	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	-	112 lm/W	1.800 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	-	113 lm/W	3.500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	-	128 lm/W	6.800 lm
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-	-	137 lm/W	7.400 lm

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
96387099	WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN	44 W
96388799	WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN	65 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
96387099	WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN	-
96388799	WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN	-
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	-
96387099	WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN	Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Αδιάβροχο Ledinaire WT065C

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
96388799	WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN	Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-

Order Code	Full Product Name	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας
96387099	WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
96388799	WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Για τοποθέτηση σε εύκολα αναφλέξιμες επιφάνειες

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	(0.38,0.38) SDCM≤5
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤5
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤5
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	(0.38,0.38) SDCM≤5
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
96387099	WT065C LED44S/840 PSU L1800 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM<=5
96388799	WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM<=5
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5

