



Eficiente, gran valor y lista para funcionar

Ledinaire estanca WT065C

La gama Ledinaire Waterproof ofrece el máximo rendimiento y durabilidad con una excelente relación calidad-precio. Como solución de luminaria LED de serie para todas las necesidades cotidianas, se puede emplear en una amplia variedad de usos.

Beneficios

- Luminaria robusta y estanca
- Calidad de Philips probada
- Facilidad de instalación mejorada

Características

- Disponibles varias longitudes y niveles de luz (hasta 8400 lm, 1,8 m)
- Se incluyen como accesorios los soportes de montaje en techo y los ganchos de suspensión
- Versiones integrales de emergencia disponibles
- Clips metálicos fáciles de instalar, reguladores más largos y prensaestopas disponibles para cableado pasante

Aplicaciones

- Almacenes
- Garajes
- Fabricación

Ledinaire estanca WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



Ledinaire waterproof, WT065C



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C







Plano de dimensiones



Ledinaire estanca WT065C

Plano de dimensiones



Detalles del producto




Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof, WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring

Ledinaire estancia WT065C

Detalles del producto




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in,
through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Ledinaire estanca WT065C

Información general	
Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	No
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica	Simétrica
Operativos y eléctricos	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08
Código de protección de entrada	IP65
Funcionamiento de emergencia	
Emergencia centralizada	No
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	-
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Información general

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz sustituible
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	No
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Sí
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Sí
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	No
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	No
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	No
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Sí
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Sí

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	2.400 lm

Ledinaire estanca WT065C

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	4.800 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo All-in	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	113 lm/W	3.500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	128 lm/W	6.800 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W

