



Hatékony, nagyszerű ár-érték arányú és használatra kész

Vízálló Ledinaire WT065C

A Ledinaire Waterproof termékcsalád maximális teljesítményt és tartósságot biztosít kiváló áron. Ezek a használatra kész LED-es lámpatestek minden mindennapi igényt kielégítenek, így a legkülönbözőbb helyeken alkalmazhatók.

Előnyök

- Robusztus és vízálló lámpatest
- Tesztelt Philips-minőség
- Könnyebb üzembe helyezés

Szolgáltatások

- Többféle hosszban és fényerővel kaphatók (akár 1,8 m és akár 8400 lm)
- Mellékeljük hozzájuk a mennyezeti rögzítőbilincseket és függesztőhorgokat
- Integrált vészhelyzeti változatok is kaphatók
- Könnyen felszerelhető fémkapcsok, hosszabb csúszkák és kábeltömítések az átmenő vezetékezéshez

Alkalmazás

- Raktárak
- Parkolóházak
- Gyártás

Vízálló Ledinaire WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



Ledinaire waterproof WT065C G2



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285





Ledinaire waterproof, WT065C



Ledinaire waterproof, WT065C




Méretezett rajza



WT065C G2 LED865/840 PSU L1500
WT065C G2 LED865/840 PSU L1500 PCO

Méretezett rajza



Termék részletei




Vízálló Ledinaire WT065C

Termék részletei



Ledinaire waterproof WT065C G2, mounting



Ledinaire waterproof, WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring



Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy lumen switch



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring

Vízálló Ledinaire WT065C

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Nem
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Szimmetrikus
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Gyúlékonysági jelzés	Gyúlékony felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38,0.38) SDCM≤5
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Nem
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Igen
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Igen
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Igen
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Nem
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Nem
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Nem
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Igen
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Igen
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Igen
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Igen

Vízálló Ledinaire WT065C

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A fényforrás sugárzási szöge	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	-	137 lm/W	4 100 lm
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	2 400 lm
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	4 800 lm
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	-	110 fok	163 lm/W	9 800 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2 900 lm
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2 900 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	-
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Nem alkalmazható
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	-
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	-

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A fényforrás sugárzási szöge	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	-	137 lm/W	4 100 lm
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	-	112 lm/W	1 800 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	-	113 lm/W	3 500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	-	128 lm/W	6 800 lm
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-	-	137 lm/W	7 400 lm

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	-
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-

Vízálló Ledinaire WT065C

