



Efficienza, convenienza e prestazioni

Ledinaire Stagna WT065C

La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.

Vantaggi

- Apparecchio per illuminazione robusto e a tenuta stagna
- Qualità testata Philips
- Facilità di installazione migliorata

Caratteristiche

- Disponibile in più lunghezze e livelli di luminosità (fino a 8400 lm, 1,80 m)
- Staffe di montaggio a soffitto e ganci di sospensione inclusi come accessori
- Disponibili versioni integrali di emergenza
- Cursori più lunghi, passacavi e clip in metallo di facile installazione disponibili come collegamento elettrico continuo

Applicazione

- Magazzini
- Parcheggi al coperto
- Produzione

Ledinaire Stagna WT065C

Versions




Ledinaire waterproof, WT065C

Ledinaire waterproof WT065C G2

Ledinaire waterproof, WT065C

Ledinaire waterproof, WT065C


Disegno tecnico



Dati del prodotto




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof WT065C G2,
mounting

Ledinaire Stagna WT065C

Dati del prodotto



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof WT065C,
side view

Ledinaire Stagna WT065C

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	Simmetrica
Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	No
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08
e una gestione termica	IP65
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Sorgente luminosa sostituibile	Service tag
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Sì	No
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Sì	No
51509399	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN	-	-
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	-	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Sì	No
95819799	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	Sì	No
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Sì	No
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Sì	No
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Sì	No
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Sì	No
51511699	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN	-	-
51512399	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN	-	-
51513099	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN	-	-

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		luminosa		
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	2.400 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
		luminosa		
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	4.800 lm

Ledinaire Stagna WT065C

Order Code	Full Product Name	Angolo del	Efficienza	Flusso luminoso
		fascio della sorgente luminosa	luminosa (specificata) (Nom)	
51509399	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN	-	109 lm/W	2.400 lm
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	-	109 lm/W	4.800 lm
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	110 °	163 lm/W	9.800 lm
95819799	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	110 °	147 lm/W	8.800 lm
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	112 lm/W	1.800 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	113 lm/W	3.500 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
51509399	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN	22 W
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
95819799	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	60 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
51509399	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN	-
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Non applicabile
95819799	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	Non applicabile
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-

Funzionamento di emergenza

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-

Order Code	Full Product Name	Angolo del	Efficienza	Flusso luminoso
		fascio della sorgente luminosa	luminosa (specificata) (Nom)	
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	128 lm/W	6.800 lm
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-	137 lm/W	7.400 lm
51511699	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN	-	113 lm/W	3.500 lm
51512399	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN	-	128 lm/W	6.800 lm
51513099	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN	-	137 lm/W	7.400 lm

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W
51511699	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN	31 W
51512399	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN	53 W
51513099	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN	54 W

Order Code	Full Product Name	Livello massimo di attenuazione
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-
51511699	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN	-
51512399	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN	-
51513099	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza
51509399	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Ledinaire Stagna WT065C

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	-
95819799	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	-
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-

Order Code	Full Product Name	Illuminazione di emergenza
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-
51511699	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
51512399	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
51513099	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN	Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
51509399	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM≤5
51510999	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM≤5
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤5
95819799	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	(0.38,0.38) SDCM≤5
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38) SDCM≤5
51511699	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM≤5
51512399	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM≤5
51513099	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 ELR BN	(0.38,0.38)SDCM≤5

