



Efficiënte hoge waarde en klaar voor gebruik

Ledinaire waterproof WT065C

De Ledinaire Waterproof reeks biedt maximale prestaties en duurzaamheid tegen een goede prijs. Het is een kant-en-klare LED-armatuur voor al je dagelijkse behoeften en kan op de meest uiteenlopende locaties worden ingezet.

Voordelen

- Robuuste en watervaste armatuur
- Geteste Philips-kwaliteit
- Verbeterde eenvoud in de installatie

Kenmerken

- Verkrijgbaar in meerdere lengtes en lichtniveaus (tot 8400 lm, 1,82 m)
- Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken inbegrepen als accessoires
- Integrale noodverlichtingsuitvoeringen verkrijgbaar
- Eenvoudig te installeren metalen klemmen, langere schuifregelaars en kwartels verkrijgbaar via doorvoerbedrading

Toepassing

- Magazijnen
- Parkeergarages
- Productie

Ledinaire waterproof WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C






Maatschets



WT065C G2 L1200

Ledinaire waterproof WT065C

Maatschets



Productgegevens




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring

Ledinaire waterproof WT065C

Productgegevens




Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch

Ledinaire waterproof WT065C

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Nee
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Optiektype	Symmetrisch
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
IK-classificatie	IK08
Beschermingsklasse	IP 65
Werking op noodstroom	
Centrale noodpost	Nee
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lichtbron vervangbaar
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Nee
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Nee
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Nee
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Nee
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Ja

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Alles-in- één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm

Order Code	Full Product Name	Alles-in- één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm

Ledinaire waterproof WT065C

Order Code	Full Product Name	Alles-in- één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm

Order Code	Full Product Name	Alles-in- één type	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	112 lm/W	1.800 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169500242	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
8720169500211	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W
8720169500235	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169500228	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
8719514963818	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W

