



# Effektiv, økonomisk og klar for bruk

## Ledinaire Waterproof WT065C

Ledinaire Waterproof-serien gir maksimal ytelse og holdbarhet. Denne LED-armaturløsningen passer til alle daglige behov og kan brukes på en lang rekke steder.

### Fordeler

- Robust og vanntett armatur
- Dokumentert Philips-kvalitet
- Enda enklere å montere

### Funksjoner

- Stort utvalg av lengder og lysnivåer (opptil 8400 lm, 6 fot)
- Takmonterte braketter og opphengskroker følger med som tilbehør
- Fås i versjoner for integrering i nødbelysning
- Kan fås med lettmonterte metallklips, lengre skyvemoduler og kabelnipler for gjennomkobling

### Søknad

- Lager
- Parkeringshus
- Produksjon

# Ledinaire Waterproof WT065C

## Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815485



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815185







PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815385



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815285



## Målskisse



# Ledinaire Waterproof WT065C

## Produkt detaljer




Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring




Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy lumen switch

# Ledinaire Waterproof WT065C

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Generell informasjon                  |                                                    |
| Driver inkludert                      | Ja                                                 |
| Lyskilden kan byttes ut               | Nei                                                |
| Antall utstyrsenheter                 | 1 enhet                                            |
| Service Tag                           | Nei                                                |
| Teknisk belysning                     |                                                    |
| Alt-i-ett-type                        | All-in, Multi<br>Lumen                             |
| Korreletert fargetemperatur (nom.)    | 4000 K                                             |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)         | >80                                                |
| Optikktype                            | Symmetrisk                                         |
| Drift og elektronikk                  |                                                    |
| IEC-beskyttelsesklasse                | Sikkerhetsklasse I                                 |
| Inngangsspenning                      | 220 til 240 V                                      |
| Line Frequency                        | 50 or 60 Hz                                        |
| Egnet for tilfeldig vekslng           | Nei                                                |
| Kontroller og dimming                 |                                                    |
| Kan dimmes                            | Nei                                                |
| Mekanikk og innfatning                |                                                    |
| Innfatningsfarge                      | Grå                                                |
| Mekanisk støtteskyttelseskode         | IK08                                               |
| Ingress beskyttelseskode              | IP65                                               |
| Nøddrift                              |                                                    |
| Sentral nødbelysning                  | Nei                                                |
| Godkjenning og bruksområde            |                                                    |
| For omgivelsestemperaturer mellom     | −20 til +40 °C                                     |
| CE-merke                              | Ja                                                 |
| ENEC-merke                            | -                                                  |
| Brennbarhetsmerke                     | For montering på<br>lett antennebare<br>overflater |
| Test av glødetråd                     | Temperatur<br>850 °C, varighet<br>30 sek           |
| Flimmerverdi (PstLM)                  | 1                                                  |
| Stroboskopisk effekt                  | 0,4                                                |
| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) |                                                    |
| Innledende kromatisitet               | (0.38,0.38)<br>SDCM≤5                              |
| Lysstrømtoleranse                     | +/-10%                                             |

## Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name                  | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Lysytelse |
|--------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 911401815485 | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | 137 lm/W                   | 4 100 lm  |
| 911401815185 | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | 126 lm/W                   | 2 900 lm  |
| 911401815385 | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | 126 lm/W                   | 2 900 lm  |
| 911401815285 | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500     | 137 lm/W                   | 4 100 lm  |

## Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                  | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 911401815485 | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 | 53 W          |
| 911401815185 | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200     | 42 W          |

| Order Code   | Full Product Name                  | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 911401815385 | WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 | 42 W          |
| 911401815285 | WT065C LED41_68S/840 PSU L1500     | 53 W          |

## Ledinaire Waterproof WT065C

