



# Eficiência, excelente valor e rendimento

## Ledinaire estanque WT065C

A gama Ledinaire estanque oferece o máximo desempenho e durabilidade com uma excelente relação qualidade-preço. Enquanto solução de luminária LED pronta a aplicar para todas as necessidades diárias, pode ser utilizada numa grande variedade de locais.

### Benefícios

- Luminária robusta e estanque
- Qualidade Philips comprovada
- Facilidade de instalação melhorada

### Características

- Vários comprimentos e níveis de luz disponíveis (até 8400 lm, 182 cm)
- Suportes para montagem no teto e ganchos para suspensão incluídos como acessórios
- Versões completas de emergência disponíveis
- Clips metálicos fáceis de instalar e guias e buçins mais longos disponíveis para cablagem de passagem

### Aplicação

- Armazéns de mercadorias
- Garagens
- Fábricas

# Ledinaire estanque WT065C

## Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815485



Ledinaire waterproof, WT065C



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815185





PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815385



PH All In Ledinaire SPP e cat HR  
911401815285







## Desenho dimensional



WT065C G2 L1200

# Ledinaire estanque WT065C

## Desenho dimensional



## Detalhes do produto




Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in L1200



Ledinaire waterproof, WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring

# Ledinaire estanque WT065C

## Detalhes do produto



Ledinaire waterproof WT065C,  
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof WT065C All-  
in, through-wiring



Ledinaire waterproof All in,  
WT065C, easy lumen switch

# Ledinaire estanque WT065C

## Informações gerais

Driver incluído	Sim
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Service tag	Não

## Caraterísticas técnicas da luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Tipo de ótica	Simétrica

## Funcionamento e caraterísticas elétricas

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não

## Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

## Características mecânicas e compartimento

Cor do compartimento	Cinza
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP65

## Funcionamento de emergência

Central de emergência	Não
-----------------------	-----

## Aprovação e aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 30 s
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4

## Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Cromaticidade inicial	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

## Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Fonte de luz substituível
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Não
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Sim
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Sim
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Não
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Não
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Não
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Sim
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Sim

## Caraterísticas técnicas da luz

## Ledinaire estanque WT065C

Order Code	Full Product Name	Tipo "All-in"	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	2.400 lm
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	109 lm/W	4.800 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Tipo "All-in"	Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	126 lm/W	2.900 lm
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	137 lm/W	4.100 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	113 lm/W	3.500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	128 lm/W	6.800 lm

### Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W

