



Efektívne riešenie s vysokou hodnotou pripravené na výkon

Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C

Rad vodovzdorných svietidiel Ledinaire prináša maximálny výkon a odolnosť za skvelú cenu. Ako štandardné riešenie LED svietidla pre všetky vaše každodenné potreby ho možno použiť na najrôznejších miestach.

Výhody

- Odolné a vodovzdorné svietidlo
- Overená kvalita Philips
- Vylepšená jednoduchá montáž

Vlastnosti

- K dispozícii je niekoľko dĺžok a úrovně osvetlenia (až 8 400 lm, 6 ft).
- Stropné konzoly a závesné háky sú súčasťou príslušenstva
- K dispozícii sú núdzové integrované verzie
- K dispozícii sú ľahko namontovateľné kovové spony, dlhšie posuvné prvky a priechodky na priebežné prekáblovanie

Aplikácie

- Sklady
- Parkovacie garáže
- Výroba;

Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C

Versions

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



Ledinaire waterproof, WT065C



Ledinaire waterproof WT065C G2



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C




Rozmerový obrázok



WT065C G2 LED865/840 PSU L1500
WT065C G2 LED865/840 PSU L1500 PCO

Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte




Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C


Podrobnosti o produkte



Ledinaire waterproof WT065C G2, mounting



Ledinaire waterproof, WT065C, wiring



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C, side view




Ledinaire waterproof All in, WT065C, through wiring



Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof All in, WT065C, easy lumen switch



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring

Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Nie
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Symetrická
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	−20 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	–
Značka horľavosti	Na montáž na ľahko horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Svetelné technické

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vymeniteľný svetelný zdroj
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Nie
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Áno
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Áno
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Áno
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Nie
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Nie
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Nie
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Áno
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Áno
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Áno
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Áno

Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
			vyžarovania svetelného zdroja		
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	All-in, Multi Lumen	-	137 lm/W	4 100 lm
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	2 400 lm
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-	-	109 lm/W	4 800 lm
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	-	110 stupeň (stupne)	163 lm/W	9 800 lm
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2 900 lm
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	All-in, Multi Lumen	-	126 lm/W	2 900 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	-
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
95818099	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	-
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	-

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Uhol	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
			vyžarovania svetelného zdroja		
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	-	137 lm/W	4 100 lm
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-	-	112 lm/W	1 800 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-	-	113 lm/W	3 500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-	-	128 lm/W	6 800 lm
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-	-	137 lm/W	7 400 lm

Order Code	Full Product Name	Spotreba
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	-
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-

Vodotesné svietidlo Ledinaire WT065C

