

PHILIPS

Lighting



Verimli, yüksek değerli ve performansa hazır

Ledinaire Su Geçirmez WT065C

Ledinaire Su Geçirmez serisi, uygun fiyata maksimum performans ve dayanıklılık sağlar. Tüm günlük ihtiyaçlarınız için kullanıma hazır bir LED armatür çözümü olarak çok çeşitli konumlara yerleştirilebilir.

Faydaları

- Sağlam ve suya dayanıklı aydınlatma armatürü
- Test edilmiş Philips kalitesi
- Geliştirilmiş kurulum kolaylığı

Özellikler

- Birden fazla uzunluk ve ışık seviyesi mevcuttur (8400 lm, 6 fite kadar)
- Aksesuar olarak tavana monte edilebilen braketler ve askı kancaları dahildir.
- Acil durum entegre modelleri mevcuttur
- Dahili kablolama için kurulumu kolay metal klipsler, daha uzun sürgüler ve rakorlar mevcuttur

Uygulama

- Depolar
- Garajlar
- Üretim




Ledinaire Su Geçirmez WT065C

Versions



Ledinaire waterproof, WT065C


Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring

Ledinaire Su Geçirmez WT065C

ÜRÜN BİLGİLERİ



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof WT065C,
side view

Ledinaire Su Geçirmez WT065C

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	Simetrik

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Çabuk alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreşim değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38,0.38) SDCM≤5
Işık akısı toleransı	+/-10%

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	109 lm/W	2.400 lm
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	109 lm/W	4.800 lm
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	112 lm/W	1.800 lm
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	113 lm/W	3.500 lm
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	128 lm/W	6.800 lm
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	137 lm/W	7.400 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
96382599	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
96383299	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
96381899	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
96384999	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
96385699	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
96386399	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Ledinaire Su Geçirmez WT065C

