



Ефективні, вигідні і ГОТОВІ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Ledinaire Waterproof WT065C

Лінійка водонепроникних світильників Ledinaire забезпечує максимальну продуктивність та довговічність за доступною ціною. Як готовий світлодіодний світильник для всіх ваших повсякденних потреб, його можна використовувати в різних місцях.

Переваги

- Міцний і водонепроникний світильник
- Перевірена якість Philips
- Покращена простота встановлення

Характеристики

- Доступні різні довжини та рівні освітлення (до 8400 лм, 1,8 м)
- Стельові кронштейни та гаки для підвіски входять як аксесуари
- Доступні вбудовані аварійні версії
- Просте встановлення металевих затискачів, довші повзунки та сальники для наскрізної проводки

Застосування

- Склади
- Криті автостоянки
- Виробництво

Ledinaire Waterproof WT065C

Версії

PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815485



Ledinaire waterproof WT065C G2



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815185



PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815385





PH All In Ledinaire SPP e cat HR
911401815285



Ledinaire waterproof, WT065C





Розміри




WT065C G2 LED865/840 PSU L1500
WT065C G2 LED865/840 PSU L1500 PCO

Ledinaire Waterproof WT065C




Розміри



WT065C G2 L1200



WT065C G2 L1500



Деталі по продукції



Ledinaire waterproof WT065C, side view



Ledinaire waterproof WT065C All-in, through-wiring




Ledinaire waterproof All in L1200

Ledinaire Waterproof WT065C


Деталі по продукції



Ledinaire waterproof WT065C G2,
mounting




Ledinaire waterproof, WT065C,
wiring



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy connection



Ledinaire waterproof WT065C,
side view




Ledinaire waterproof All in,
WT065C, through wiring



Ledinaire waterproof WT065C,
side view



Ledinaire waterproof All in L1500



Ledinaire waterproof All in,
WT065C, easy lumen switch



Ledinaire waterproof WT065C All-
in, through-wiring

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Hi
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Тип оптичного пристрою	Симетричний
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Hi
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Сірий
Код захисту від механічного впливу	IK08
Код захисту від проникнення	IP65
Робота в аварійному режимі	
Центральне аварійне освітлення	Hi
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для монтажу на легкозаймисті поверхні
Випробування на займання	Температура 850 °C, тривалість 30 c
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Початкова колірність	(0.38,0.38) SDCM≤5
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	Hi
911401807585	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	Так
911401807685	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	Так
911401874084	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Так
911401874184	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	Так
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	Hi
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	Hi
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	Hi
911401807485	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	Так
911401807785	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	Так
911401807885	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	Так
911401807985	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	Так

Ledinaire Waterproof WT065C

Order Code	Full Product Name	Кут променю			
		Тип «Входить усе»	джерела світла	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
911401815485	WT065C	All-in,	-	137 lm/W	4 100 lm
	LED41_68S/840	Multi			
	PSU L1500 TW1	Lumen			
911401807585	WT065C G3	-	-	109 lm/W	2 400 lm
	LED24S/840 PSU				
	L1200 BN				
911401807685	WT065C G3	-	-	109 lm/W	4 800 lm
	LED48S/840 PSU				
	L1200 BN				
911401874084	WT065C G2	-	110 °	163 lm/W	9 800 lm
	LED98S/840				
	PSU L1500				
911401874184	WT065C G2	-	110 °	147 lm/W	8 800 lm
	LED88S/840 PSU				
	L1500 PCO				
911401815185	WT065C	All-in,	-	126 lm/W	2 900 lm
	LED29_48S/840	Multi			
	PSU L1200	Lumen			

Order Code	Full Product Name	Кут променю			
		Тип «Входить усе»	джерела світла	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
911401815385	WT065C	All-in,	-	126 lm/W	2 900 lm
	LED29_48S/840	Multi			
	PSU L1200 TW1	Lumen			
911401815285	WT065C	All-in,	-	137 lm/W	4 100 lm
	LED41_68S/840	Multi			
	PSU L1500	Lumen			
911401807485	WT065C G3	-	-	112 lm/W	1 800 lm
	LED18S/840 PSU				
	L600 BN				
911401807785	WT065C G3	-	-	113 lm/W	3 500 lm
	LED35S/840 PSU				
	L1500 BN				
911401807885	WT065C G3	-	-	128 lm/W	6 800 lm
	LED68S/840 PSU				
	L1500 BN				
911401807985	WT065C G3	-	-	137 lm/W	7 400 lm
	LED74S/840 PSU				
	L1500 BN				

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	53 W
911401807585	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	22 W
911401807685	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	44 W
911401874084	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	60 W
911401874184	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	60 W
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	42 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	42 W
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	53 W
911401807485	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	16 W
911401807785	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	31 W
911401807885	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	53 W
911401807985	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	54 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	Максимальний рівень зменшення яскравості
911401815485	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	-
911401807585	WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	-
911401807685	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	-
911401874084	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	Н/д
911401874184	WT065C G2 LED88S/840 PSU L1500 PCO	Н/д
911401815185	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	-

Order Code	Full Product Name	Максимальний рівень зменшення яскравості
911401815385	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	-
911401815285	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	-
911401807485	WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	-
911401807785	WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	-
911401807885	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	-
911401807985	WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	-

Ledinaire Waterproof WT065C

