



CoreLine Trunking gen2 – Inovativní světelné řady LED ještě nikdy nebyly tak jednoduché

CoreLine Trunking gen2

Při navrhování systému světelných řad CoreLine Trunking Gen2 jsme se primárně snažili o jednoduchost. Nabízíme je v širokém sortimentu délek, variant světelného toku a vyzařovacích charakteristik, aby vyhovovaly každému projektu a použití. Systém CoreLine Trunking Gen2 se snadno používá a integruje s bodovými svítidly i čidly. Zajišťuje stabilní, vysoce kvalitní světlo a je i chráněný proti náhodnému vniknutí vody. Tento inovativní systém se také snadno sestavuje a montuje, takže vám nabídne rychlejší renovace a modernizace.

Výhody

- Optimalizovaný úsporný design a světelný efekt
- Konzistentní světlo vysoké kvality – žádné zbarvení pod úhlem ani artefakty tvořené pruhy
- Lepší kontinuita světla
- Jednoduchá objednávka, sestavení i montáž
- Připraveno na technologii InterAct pro pokročilé použití v oboru maloobchodu a výroby

CoreLine Trunking gen2




Vlastnosti

- Intuitivní architektura tvořená jednou vrstvou – k vytvoření světelné řady stačí 2 kódy 12 NC
- Výběr ze tří délek, každá se třemi různými úrovněmi světelného toku
- 8 různých optik s konzistentní kvalitou světla
- Dedikované jednotky čidel s možností modernizace na systémy InterAct
- Pokles světelného toku při 50 000 hodinách – L80
- K dispozici ve verzi pro vytváření řad nebo jako samostatné svítidlo

Aplikace

- Potraviny a velkoobchody
- Sklady
- Výroba

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

CoreLine Trunking Gen2 Half Blind



Product Detail Photo Coreline



Detaily o výrobku



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	-20 až +35 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC plus
Značka hořlavosti	-
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace			
Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadниковých jednotek
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	-	1 jednotka
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 jednotka
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	1 jednotka
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	-	1 jednotka
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	1 jednotka
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	1 jednotka
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	-	1 jednotka
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 jednotka
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	1 jednotka
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	120S	1 jednotka
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	120S	1 jednotka
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	120S	1 jednotka
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 jednotka
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	80S	1 jednotka
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	1 jednotka
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80S	1 jednotka
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	80S	1 jednotka
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	1 jednotka
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	80S	1 jednotka
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 jednotky
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	160S	2 jednotky
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	160S	2 jednotky
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160S	2 jednotky
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160S	2 jednotky
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 jednotky
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	240S	2 jednotky
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	240S	2 jednotky
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	240S	2 jednotky
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	240S	2 jednotky
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	2 jednotky
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 jednotky
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160S	2 jednotky
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160S	2 jednotky
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 jednotky
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	160S	2 jednotky
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 jednotka
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 jednotky

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 jednotka
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	-	2 jednotky
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	-	1 jednotka
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	-	2 jednotky
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 jednotka
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	1 jednotka
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 jednotka
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	1 jednotka
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	1 jednotka
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	1 jednotka
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	1 jednotka
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	1 jednotka
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	1 jednotka
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	1 jednotka
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	1 jednotka
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	1 jednotka
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	1 jednotka
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	1 jednotka
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 jednotka
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 jednotka
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 jednotka
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 jednotka
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	1 jednotka
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	1 jednotka
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 jednotka
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 jednotka
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	1 jednotka
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	1 jednotka
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	1 jednotka
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	1 jednotka
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	2 jednotky
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	2 jednotky
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	2 jednotky
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	2 jednotky
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	-	2 jednotky
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	-	2 jednotky
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	-	1 jednotka
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	1 jednotka
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	1 jednotka
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	2 jednotky
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	2 jednotky
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 jednotka
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 jednotka
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	-	2 jednotky
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	1 jednotka
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	1 jednotka
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	-	1 jednotka
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	-	1 jednotka
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	1 jednotka
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	-	1 jednotka
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	-	1 jednotka
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	-	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Počet předřadnikových jednotek
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 jednotka
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 jednotka
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 jednotka
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 jednotka
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	80S	1 jednotka
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	1 jednotka
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	160S	2 jednotky
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	160S	2 jednotky
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	160S	2 jednotky

Světelně technické

		Měrný výkon							
Order Code	Full Product Name	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky	Order Code	Full Product Name	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široký paprsek	10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5 300 lm	Široký paprsek	10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široký paprsek	10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široký paprsek	10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široký paprsek	10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Široký paprsek	10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24 000 lm	Široký paprsek
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	24 000 lm	Široký paprsek
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	24 000 lm	Široký paprsek
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Široký paprsek	10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Široký paprsek
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Široký paprsek	10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Široký paprsek
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	12 000 lm	Široký paprsek	10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Široký paprsek	10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Široký paprsek
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek	19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon		
		(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Úzký paprsek
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Široký paprsek
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	158 lm/W	9 000 lm	Široký paprsek
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Široký paprsek
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4 500 lm	Široký paprsek
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Široký paprsek
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	150 lm/W	4 500 lm	Široký paprsek
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Úzký paprsek
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	150 lm/W	4 500 lm	Úzký paprsek
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	158 lm/W	9 000 lm	Úzký paprsek
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Úzký paprsek
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	3 000 lm	Střední paprsek
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	3 000 lm	Úzký paprsek
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	160 lm/W	5 300 lm	Střední paprsek
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	160 lm/W	5 300 lm	Úzký paprsek
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Střední paprsek
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	4 500 lm	Střední paprsek
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	4 500 lm	Úzký paprsek

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon		
		(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Střední paprsek
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Střední paprsek
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Úzký paprsek
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	9 000 lm	Střední paprsek
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	9 000 lm	Úzký paprsek
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Střední paprsek
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Úzký paprsek
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Střední paprsek
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Úzký paprsek
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12 000 lm	Široký paprsek
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24 000 lm	Široký paprsek
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Široký paprsek
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4 500 lm	Široký paprsek
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4 500 lm	Široký paprsek
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	150 lm/W	4 200 lm	Symetrická
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	150 lm/W	4 200 lm	Symetrická
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8 000 lm	Široký paprsek
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická

CoreLine Trunking gen2

		Měrný výkon		
Order Code	Full Product Name	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Široký paprsek
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Střední paprsek
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Úzký paprsek
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Střední paprsek
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Úzký paprsek

Provozní a elektrické

		Spotřeba		Vhodné pro náhodné spínání
Order Code	Full Product Name	energie		
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	33 W	Ano	
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	34 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	33 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	33 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	33 W	Ano	
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80 W	Ano	
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	79 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	79 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	79 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu	

		Měrný výkon		
Order Code	Full Product Name	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická

		Spotřeba		Vhodné pro náhodné spínání
Order Code	Full Product Name	energie		
				a využívání denního světla)
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80 W	Ano	
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	48,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	48 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	49 W	Ano	
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	49 W	Ano	
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W	Ano	
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	51 W	Ano	
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	97 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	97 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	96 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)	

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	98 W	Ano
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	98 W	Ano
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	158 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	158 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	158 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160 W	Ano
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160 W	Ano
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	100 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	100 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	100 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	100 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W	Ano
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	102 W	Ano
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	48,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	55 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
			a využívání denního světla)
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	102 W	Ano
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	51 W	Ano
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	56 W	Ano
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	57 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W	Ano
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	28 W	Ano
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	27,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	51 W	Ano
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	28 W	Ano
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	27,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	51 W	Ano
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	57 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	98 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19 W	Ano
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	19 W	Ano
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33 W	Ano
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	33 W	Ano
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49 W	Ano
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	49 W	Ano
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28 W	Ano
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	28 W	Ano
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	50 W	Ano
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	50 W	Ano
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	79 W	Ano
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	79 W	Ano
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56 W	Ano
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	56 W	Ano
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102 W	Ano
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	102 W	Ano
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	158 W	Ano
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	158 W	Ano
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	80 W	Ano

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	158 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	102 W	Ano
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	51 W	Ano
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	102 W	Ano
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	102 W	Ano
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W	Ano
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	28 W	Ano
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	27,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W	Ano
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	51 W	Ano
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	80 W	Ano
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	80 W	Ano
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	80 W	Ano
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	50 W	Ano
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	50 W	Ano
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	48,5 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	50 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	100 W	Ano (týká se detekce přítomnosti/pohybu a využívání denního světla)

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	102 W	Ano

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	102 W	Ano

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ano	-	1%
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ano	-	1%
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Ano	-	1%
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	Ano	-	1%
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ano	-	1%
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ano	-	1%
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Ano	-	1%
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Ano	Komunikace viditelným světlem	1%
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Ano	-	1%
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Ano	Komunikace viditelným světlem	1%
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	Ano	-	1%
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ano	-	1%

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Ano	-	1%
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Ano	Komunikace viditelným světlem	1%
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ano	-	1%
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Ano	-	1%
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Ano	Komunikace viditelným světlem	1%
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Ano	-	1%
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ano	-	1%
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	Ano	-	1%
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	Ano	Komunikace viditelným světlem	1%
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ano	-	1%
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ano	-	1%
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ano	-	1%
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ano	-	1%
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ano	-	1%
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Ano	-	1%
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Ano	-	1%
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Ano	-	1%
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Ne	-	Nevztahuje se
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Ano	-	1%
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ano	-	1%
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ano	-	1%
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	Ano	-	1%
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné	Vestavěné ovládání	Maximální úroveň ztlumení
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Ne	-	Nevztahuje se
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Ne	-	Nevztahuje se
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	Ano	-	1%
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Ano	-	1%
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Ne	-	Nevztahuje se
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Ano	-	1%
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Ne	-	Nevztahuje se
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	Ne	-	Nevztahuje se
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	Ne	-	Nevztahuje se
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	Ne	-	Nevztahuje se
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Ne	-	Nevztahuje se
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Ano	-	1%
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Ne	-	Nevztahuje se
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	Ano	-	1%
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Ne	-	Nevztahuje se
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Ne	-	Nevztahuje se
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	Ano	-	1%
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Ne	-	Nevztahuje se
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Ne	-	Nevztahuje se

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální
		Stmívatelné	ovládání	úroveň
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV	Ne	-	Nevztahuje se
	NB TW3			
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV	Ne	-	Nevztahuje se
	MB TW3			
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV	Ne	-	Nevztahuje se
	NB TW3			
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O	Ano	-	1%
	7x2.5 HE			

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální
		Stmívatelné	ovládání	úroveň
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O	Ano	-	1%
	7x2.5			
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O	Ano	-	1%
	7x1.5			
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O	Ne	-	Nevztahuje se
	5x1.5			
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O	Ne	-	Nevztahuje se
	5x2.5			

Označení a balení




Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL212X
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL212X
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL212X
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL212X
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL212X
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	LL217X
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL217X
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL217X
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL217X
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL217X
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	LL217X
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	LL217X
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	LL234X
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL234X
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	LL234X
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	LL234X
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	LL234X
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL234X
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	LL234X
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	LL234X
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	LL234X
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	LL234X
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	LL234X
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	LL234X
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	LL234X
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	LL217X
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	LL234X
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	LL234X
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	LL234X
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	LL234X
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	LL234X
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	LL234X
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	LL234X
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	LL234X
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL234X
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL234X
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	LL217X
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL212X
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL212X
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL212X
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL212X
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	LL212X
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	LL212X
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL217X
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL217X
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	LL217X
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	LL217X
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	LL217X
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	LL217X
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	LL234X
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	LL234X
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	LL234X
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	LL234X
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	LL234X
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	LL234X
73800300	LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5	LL217X
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	LL217X
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	LL217X


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	LL234X
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	LL234X
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	LL217X
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	LL234X
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	LL234X
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	LL217X
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	LL217X
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	LL217X
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	LL217X
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	LL217X
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	LL217X

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	LL217X
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	LL217X
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	LL217X
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	LL217X
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	LL217X
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	LL217X
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	LL217X
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	LL217X
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	LL234X
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	LL234X
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	LL234X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868236



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868217



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868826



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868830




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868218




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868821




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868820




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868841




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868850




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868823




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868825




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868840



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868843




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868846




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868842


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868849




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868828




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868839




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868835




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868836




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868852



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868848




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868851




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868845


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868844




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868824




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868994




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867515




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867525




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867535



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867561




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867526




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867532


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867533




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867545




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867560




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867498




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867523




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867528



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867530




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867534




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867540


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867541




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867542




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867506




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867524




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867543




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867549



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867544




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867554




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867555


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867527




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867531




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867536




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867537




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867539




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867546



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867551




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867552




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867556


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867538




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867550




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867547




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867557




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867559




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868234



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868235




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868205




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868232


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868242




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868233




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868239




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868240




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868241




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868238



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867495




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867509




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867518


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867522




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867529




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867548




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867553




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867558




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868237



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868819




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868822




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868834


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868837



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868838



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868847

