



CoreLine Trunking gen2 – Innovative LED-lysskinner har aldrig været så enkle

CoreLine Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 er et lyslinjesystem, der er designet med enkelhed for øje. De fås i forskellige længder, lysstrømpakker og stråleformer for at kunne passe til ethvert projekt og enhver anvendelse. CoreLine Trunking Gen2 er nem at bruge og integrere med spots og sensorer, og det leverer ensartet belysning i høj kvalitet med ekstra beskyttelse mod indtrængen af vand. Det innovative system er også nemt at samle og montere, så eftermontering og renovering kan gennemføres hurtigt.

Fordele

- Optimeret, effektivt design og lyseffekt
- Ensartet lys i høj kvalitet – ingen forvrængning i form af farve-over-vinkel eller striber
- Forbedret lyskontinuitet
- Nem at bestille, samle og montere
- Interact Ready til udvidet brug i detailhandel og industriel anvendelse

Funktioner

- Intuitiv enkeltlagsarkitektur – kun behov for 2 12NCs for at oprette en linje
- Udvalg af 3 længder, hver med 3 lysstrømpakker
- 8 forskellige optikker med ensartet lyskvalitet
- Dedikerede sensorenheder til opgradering til Interact-systemkoncepter
- Bevarelse af lumen ved 50.000 timer – L80
- Fås som skinneversion og selvstændig version

CoreLine Trunking Gen2

Anvendelsesområder

- Supermarkeder og store detailbutikker
- Lager
- Produktion

Versions






LL212X



LL217X

Målskitse



CoreLine Trunking Gen2

Oplysninger om produktet

Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	120 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC plus-mærke
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM
	<3
Lysstrømtolerance	+/-10%

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie	Antal forkoblingsenheder
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhed
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	1 enhed
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhed
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	1 enhed
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 enhed
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	1 enhed
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	1 enhed
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 enheder
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 enheder
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	2 enheder
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 enheder
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 enheder
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 enhed
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 enheder
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhed
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	1 enhed
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhed
910925868845	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	1 enhed
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	1 enhed
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	1 enhed
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	1 enhed
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	2 enheder
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	2 enheder
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 enhed
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 enhed
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	-	2 enheder
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	1 enhed
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	1 enhed
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	1 enhed
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	-	1 enhed
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 enhed
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	1 enhed

Lysteknisk

		Lyseffekt (nominel)				Lyseffekt (nominel)			
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Lysstrøm	Optiktype		Order Code	Full Product Name	(nom.)	Lysstrøm Optiktype
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5.300 lm	Bred stråle		910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8.000 lm Bred stråle
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5.300 lm	Bred stråle		910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16.000 lm Bred stråle
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8.000 lm	Bred stråle		910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24.000 lm Bred stråle
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12.000 lm	Bred stråle		910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	150 lm/W	15.000 lm Symmetrisk
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8.000 lm	Bred stråle		910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm Bred stråle
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8.000 lm	Bred stråle		910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16.000 lm Bred stråle

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt	Lysstrøm	Optiktype
		(nominel)		
		(nom.)		
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	161 lm/W	9.000 lm	Bred stråle
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16.000 lm	Bred stråle
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4.500 lm	Bred stråle
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4.500 lm	Bred stråle
910925868845	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	12.000 lm	Mellemstrålende
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	12.000 lm	Smalstrålende
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12.000 lm	Bred stråle
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24.000 lm	Bred stråle

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	34 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	33 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	79 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	48,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	49 W	Ja
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W	Ja
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	97 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	158 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt	Lysstrøm	Optiktype
		(nominel)		
		(nom.)		
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16.000 lm	Bred stråle
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16.000 lm	Bred stråle
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16.000 lm	Bred stråle
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4.500 lm	Bred stråle
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4.500 lm	Bred stråle
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8.000 lm	Bred stråle
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	139 lm/W	12.000 lm	Bred stråle
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	160 lm/W	8.000 lm	Smalstrålende
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	148 lm/W	7.400 lm	Symmetrisk

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	100 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	100 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W	Ja
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	48,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	55 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W	Ja
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925868845	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	79 W	Ja
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	79 W	Ja

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	80 W	Ja
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	158 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	102 W	Ja
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	51 W	Ja
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	102 W	Ja
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	102 W	Ja

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Ja	1%
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nej	Ikke relevant
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nej	Ikke relevant
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Ja	1%
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nej	Ikke relevant
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nej	Ikke relevant

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL212X

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Velegnet til tilfældigt skift
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W	Ja
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W	Ja
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	80 W	Ja
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	50 W	Ja
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	50 W	Ja (vedrører tilstedeværelses-/bevægelsesdetektering og udnyttelse af dagslys)

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925868845	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nej	Ikke relevant
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nej	Ikke relevant
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Ja	1%
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Nej	Ikke relevant
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Ja	1%
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Nej	Ikke relevant
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Nej	Ikke relevant
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Nej	Ikke relevant
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Nej	Ikke relevant
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nej	Ikke relevant
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Ja	1%
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nej	Ikke relevant
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Nej	Ikke relevant
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Nej	Ikke relevant
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Ja	1%




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL212X

CoreLine Trunking Gen2


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	LL234X
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868845	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	LL217X
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	LL217X
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	LL217X
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	LL217X
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	LL234X
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	LL234X
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	LL217X
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	LL234X
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	LL234X
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	LL217X
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	LL217X
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	LL217X
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	LL217X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868236



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868846



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868845



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867515




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867525




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867535




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867561




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867526




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867533




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867545




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867560




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867498



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867540




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867531




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867537


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867539




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867552




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867550




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868234




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868235




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868205



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868240




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867518




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867522


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867553



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867558



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868237

