



# CoreLine Trunking gen2 – Innovative LED-Lichtlinien waren noch nie so einfach

## CoreLine Trunking gen2

CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträger an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln.

### Vorteile

- Optimiertes, effizientes Design mit bis zu 161 lm/W
- Nur drei Bestellnummern sind im Idealfall für die Erstellung eines Lichtbandes erforderlich: gewünschte Lichtbandeinheiten, ein StarterSet mit allem Zubehör und vorkonfektionierte Stahlseile
- Gleichmäßiges, hochwertiges Licht – kein Color over Angle oder Streifenartefakte
- Verbesserte Lichtkontinuität durch kleineren Abstand der LED zueinander
- Interact Ready für den erweiterten Einsatz in Anwendungen für Einzelhandel und Industrie

# CoreLine Trunking gen2


## Merkmale

- Zwei Leuchtenlängen: Standardlänge 3,40 m (LL234X) und Ergänzungslänge 1,70 m (LL217X)
- 3 Leuchtenlichtströme je Länge
- 8 verschiedene Optiken mit gleichbleibender Lichtqualität
- Lichtstromstabilität L80 @ 50.000 Stunden
- Auch als Einzelleuchte (BV) in 1,70 m Länge lieferbar, z.B. für Werkbankbeleuchtung. Den Einzelleuchten liegen zwei Abhänger für die direkte Deckenmontage bei.
- Spezielle Sensoreinheiten für das Upgrade auf Interact Systemvorschläge
- Optional steht eine Blindeinheit und weitere Abhänger für unterschiedliche Montagearten zur Verfügung

## Anwendung

- Lebensmittel- und Einzelhandel
- Lagerhäuser
- Produktionsstätten

## Abmessungsskizzen



## Produktdetails



CoreLine Trunking Gen2 Half Blind



Product Detail Photo Coreline

Produktdetails



| Allgemeine Informationen            |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsgerät inklusive             | Ja                                 |
| Lichtquelle austauschbar            | Nein                               |
| Service Tag                         | Ja                                 |
| Lichttechnische Daten               |                                    |
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 Grad                           |
| Ähnlichste Farbtemperatur           | 4000 K                             |
| Farbwiedergabeindex (CRI)           | >80                                |
| Betrieb und Elektrik                |                                    |
| IEC-Schutzklasse                    | Schutzklasse I                     |
| Eingangsspannung                    | 220 bis 240 V                      |
| Netzfrequenz                        | 50 to 60 Hz                        |
| Mechanik und Gehäuse                |                                    |
| Gehäusefarbe                        | Weiß                               |
| Schlagfestigkeit (IK)               | IK02                               |
| Schutzart (IP)                      | IP20                               |
| Genehmigung und Anwendung           |                                    |
| Umgebungstemperaturbereich          | -20 bis +35 °C                     |
| CE-Zeichen                          | Ja                                 |
| ENEC-Zeichen                        | ENEC-<br>Pluszeichen               |
| Entflammbarkeitszeichen             | -                                  |
| Glühfadentest                       | Temperatur: 850<br>°C, Dauer: 30 s |
| Initialkennwerte (IEC-konform)      |                                    |
| Anfängliche Farbsättigung           | (0.38, 0.38) SDCM<br><3            |
| Lichtstromtoleranz                  | +/-10%                             |

| Order Code | Full Product Name                 | Lampenfamiliencode | Anzahl Betriebsgeräte |
|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 73803400   | LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 73804100   | LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 73805800   | LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 73806500   | LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 10775500   | LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 10794600   | LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5    | 80S                | Einheit               |
| 10815800   | LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5   | 160S               | 2 Einheiten           |
| 19921700   | LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5   | -                  | Einheit               |
| 19933000   | LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5   | -                  | 2 Einheiten           |
| 19934700   | LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5    | -                  | Einheit               |
| 61792600   | LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5    | -                  | 2 Einheiten           |
| 61793300   | LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 61794000   | LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5    | -                  | Einheit               |
| 61795700   | LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 63367400   | LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63368100   | LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63369800   | LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63370400   | LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63371100   | LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63372800   | LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63373500   | LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63374200   | LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | -                  | Einheit               |
| 63376600   | LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 63378000   | LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5   | -                  | Einheit               |
| 63382700   | LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 73795200   | LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 73796900   | LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5   | -                  | Einheit               |
| 73797600   | LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 73798300   | LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5   | -                  | Einheit               |
| 73799000   | LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 73800300   | LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 73801000   | LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 73802700   | LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5    | -                  | Einheit               |
| 10756400   | LL217X 80S/840 1x PSD BV WB       | -                  | Einheit               |
| 61796400   | LL217X 45S/840 1x PSU BV WB       | -                  | Einheit               |
| 61797100   | LL217X 45S/840 1x PSD BV WB       | -                  | Einheit               |
| 61798800   | LL217X 45S/840 1x PSU BV O        | -                  | Einheit               |

| Order Code | Full Product Name           | Lampenfamiliencode | Anzahl Betriebsgeräte |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 61799500   | LL217X 45S/840 1x PSD BV O  | -                  | Einheit               |
| 61800800   | LL217X 80S/840 1x PSU BV WB | -                  | Einheit               |
| 61801500   | LL217X 80S/840 1x PSU BV O  | -                  | Einheit               |
| 61802200   | LL217X 80S/840 1x PSD BV O  | -                  | Einheit               |

Lichttechnische Daten

| Nennlichtausbeute |                                   |          |            |                     | Nennlichtausbeute |                                   |          |            |                     |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|------------|---------------------|
| Order Code        | Full Product Name                 | (Nom)    | Lichtstrom | Optik               | Order Code        | Full Product Name                 | (Nom)    | Lichtstrom | Optik               |
| 73803400          | LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | 161 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) | 63373500          | LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | 157 lm/W | 8.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  |
| 73804100          | LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | 160 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) | 63374200          | LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | 160 lm/W | 8.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  |
| 73805800          | LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | 161 lm/W | 4.500 lm   | Tiefstrahlend (NB)  | 63376600          | LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5    | 158 lm/W | 9.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  |
| 73806500          | LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | 160 lm/W | 8.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  | 63378000          | LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5   | 160 lm/W | 16.000 lm  | Tiefstrahlend (NB)  |
| 10775500          | LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5    | 160 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) | 63382700          | LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5    | 160 lm/W | 8.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  |
| 10794600          | LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5    | 157 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) | 73795200          | LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5    | 158 lm/W | 9.000 lm   | Breitstrahlend (WB) |
| 10815800          | LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5   | 157 lm/W | 16.000 lm  | Breitstrahlend (WB) | 73796900          | LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5   | 160 lm/W | 16.000 lm  | Breitstrahlend (WB) |
| 19921700          | LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5   | 160 lm/W | 16.000 lm  | Breitstrahlend (WB) | 73797600          | LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5    | 158 lm/W | 9.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  |
| 19933000          | LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5   | 157 lm/W | 16.000 lm  | Tiefstrahlend (NB)  | 73798300          | LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5   | 160 lm/W | 16.000 lm  | Tiefstrahlend (NB)  |
| 19934700          | LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5    | 157 lm/W | 8.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  | 73799000          | LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5    | 161 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) |
| 61792600          | LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5    | 161 lm/W | 9.000 lm   | Breitstrahlend (WB) | 73800300          | LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5    | 160 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) |
| 61793300          | LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5    | 158 lm/W | 9.000 lm   | Breitstrahlend (WB) | 73801000          | LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5    | 161 lm/W | 4.500 lm   | Tiefstrahlend (NB)  |
| 61794000          | LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5    | 161 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) | 73802700          | LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5    | 160 lm/W | 8.000 lm   | Tiefstrahlend (NB)  |
| 61795700          | LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5    | 164 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) | 10756400          | LL217X 80S/840 1x PSD BV WB       | 160 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) |
| 63367400          | LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | 161 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) | 61796400          | LL217X 45S/840 1x PSU BV WB       | 161 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) |
| 63368100          | LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | 150 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) | 61797100          | LL217X 45S/840 1x PSD BV WB       | 164 lm/W | 4.500 lm   | Breitstrahlend (WB) |
| 63369800          | LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | 157 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) | 61798800          | LL217X 45S/840 1x PSU BV O        | 150 lm/W | 4.200 lm   | Symmetrisch         |
| 63370400          | LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | 160 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) | 61799500          | LL217X 45S/840 1x PSD BV O        | 150 lm/W | 4.200 lm   | Symmetrisch         |
| 63371100          | LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | 161 lm/W | 4.500 lm   | Tiefstrahlend (NB)  | 61800800          | LL217X 80S/840 1x PSU BV WB       | 157 lm/W | 8.000 lm   | Breitstrahlend (WB) |
| 63372800          | LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | 150 lm/W | 4.500 lm   | Tiefstrahlend (NB)  | 61801500          | LL217X 80S/840 1x PSU BV O        | 148 lm/W | 7.400 lm   | Symmetrisch         |
|                   |                                   |          |            |                     | 61802200          | LL217X 80S/840 1x PSD BV O        | 148 lm/W | 7.400 lm   | Symmetrisch         |

## Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name                    | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten                                             |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 73803400   | LL234X 45S/840 1x<br>SIA HB WB 7x1.5 | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73804100   | LL234X 80S/840 1x<br>SIA HB WB 7x1.5 | 50 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73805800   | LL234X 45S/840 1x<br>SIA HB NB 7x1.5 | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73806500   | LL234X 80S/840 1x<br>SIA HB NB 7x1.5 | 50 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 10775500   | LL217X 80S/840 1x<br>PSD WB 7x1.5    | 50 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 10794600   | LL217X 80S/840 1x<br>PSU WB 5x1.5    | 51 W           | Ja                                                                                     |
| 10815800   | LL234X 160S/840 2x<br>PSU WB 5x1.5   | 102 W          | Ja                                                                                     |
| 19921700   | LL234X 160S/840 1x<br>PSD WB 7x1.5   | 98 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 19933000   | LL234X 160S/840 2x<br>PSU NB 5x1.5   | 102 W          | Ja                                                                                     |
| 19934700   | LL217X 80S/840 1x<br>PSU NB 5x1.5    | 51 W           | Ja                                                                                     |
| 61792600   | LL234X 90S/840 2x<br>PSU WB 5x1.5    | 56 W           | Ja                                                                                     |
| 61793300   | LL234X 90S/840 1x<br>PSD WB 7x1.5    | 57 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 61794000   | LL217X 45S/840 1x<br>PSU WB 5x1.5    | 28 W           | Ja                                                                                     |
| 61795700   | LL217X 45S/840 1x<br>PSD WB 7x1.5    | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 63367400   | LL234X 45S/840 1x<br>PSU HB WB 5x1.5 | 28 W           | Ja                                                                                     |
| 63368100   | LL234X 45S/840 1x<br>PSD HB WB 7x1.5 | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |

| Order Code | Full Product Name                    | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten                                             |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 63369800   | LL234X 80S/840 1x<br>PSU HB WB 5x1.5 | 51 W           | Ja                                                                                     |
| 63370400   | LL234X 80S/840 1x<br>PSD HB WB 7x1.5 | 50 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 63371100   | LL234X 45S/840 1x<br>PSU HB NB 5x1.5 | 28 W           | Ja                                                                                     |
| 63372800   | LL234X 45S/840 1x<br>PSD HB NB 7x1.5 | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 63373500   | LL234X 80S/840 1x<br>PSU HB NB 5x1.5 | 51 W           | Ja                                                                                     |
| 63374200   | LL234X 80S/840 1x<br>PSD HB NB 7x1.5 | 50 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 63376600   | LL234X 90S/840 1x<br>PSD NB 7x1.5    | 57 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 63378000   | LL234X 160S/840 1x<br>PSD NB 7x1.5   | 98 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 63382700   | LL217X 80S/840 1x<br>PSD NB 7x1.5    | 50 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73795200   | LL234X 90S/840 1x<br>SIA WB 7x1.5    | 57 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73796900   | LL234X 160S/840 1x<br>SIA WB 7x1.5   | 100 W          | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73797600   | LL234X 90S/840 1x<br>SIA NB 7x1.5    | 57 W           | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73798300   | LL234X 160S/840 1x<br>SIA NB 7x1.5   | 100 W          | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |
| 73799000   | LL217X 45S/840 1x SIA<br>WB 7x1.5    | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf<br>Anwesenheits-/<br>Bewegungserkennung und<br>Tageslichtnutzung) |

| Order Code | Full Product Name              | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten                                    |
|------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 73800300   | LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5 | 50 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 73801000   | LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5 | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 73802700   | LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5 | 50 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 10756400   | LL217X 80S/840 1x PSD BV WB    | 50 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 61796400   | LL217X 45S/840 1x PSU BV WB    | 28 W           | Ja                                                                            |

| Order Code | Full Product Name           | Systemleistung | Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten                                    |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 61797100   | LL217X 45S/840 1x PSD BV WB | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 61798800   | LL217X 45S/840 1x PSU BV O  | 28 W           | Ja                                                                            |
| 61799500   | LL217X 45S/840 1x PSD BV O  | 27,5 W         | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |
| 61800800   | LL217X 80S/840 1x PSU BV WB | 51 W           | Ja                                                                            |
| 61801500   | LL217X 80S/840 1x PSU BV O  | 51 W           | Ja                                                                            |
| 61802200   | LL217X 80S/840 1x PSD BV O  | 50 W           | Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung) |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name                 | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 73803400   | LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 73804100   | LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 73805800   | LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 73806500   | LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 10775500   | LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 10794600   | LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 10815800   | LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 19921700   | LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5   | Ja      | 1%                  |
| 19933000   | LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5   | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 19934700   | LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 61792600   | LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 61793300   | LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 61794000   | LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5    | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 61795700   | LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 63367400   | LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 63368100   | LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 63369800   | LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 63370400   | LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 63371100   | LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 63372800   | LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 63373500   | LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | Nein    | Nicht anwendbar     |

| Order Code | Full Product Name                 | Dimmbar | Maximaler Dimmlevel |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 63374200   | LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | Ja      | 1%                  |
| 63376600   | LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 63378000   | LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5   | Ja      | 1%                  |
| 63382700   | LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 73795200   | LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 73796900   | LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5   | Ja      | 1%                  |
| 73797600   | LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 73798300   | LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5   | Ja      | 1%                  |
| 73799000   | LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 73800300   | LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 73801000   | LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 73802700   | LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5    | Ja      | 1%                  |
| 10756400   | LL217X 80S/840 1x PSD BV WB       | Ja      | 1%                  |
| 61796400   | LL217X 45S/840 1x PSU BV WB       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 61797100   | LL217X 45S/840 1x PSD BV WB       | Ja      | 1%                  |
| 61798800   | LL217X 45S/840 1x PSU BV O        | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 61799500   | LL217X 45S/840 1x PSD BV O        | Ja      | 1%                  |
| 61800800   | LL217X 80S/840 1x PSU BV WB       | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 61801500   | LL217X 80S/840 1x PSU BV O        | Nein    | Nicht anwendbar     |
| 61802200   | LL217X 80S/840 1x PSD BV O        | Ja      | 1%                  |

Produktdaten

| Order Code | Full Product Name                 | Produktfamiliencode |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 73803400   | LL234X 45S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | LL234X              |
| 73804100   | LL234X 80S/840 1x SIA HB WB 7x1.5 | LL234X              |
| 73805800   | LL234X 45S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | LL234X              |


| Order Code | Full Product Name                 | Produktfamiliencode |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 73806500   | LL234X 80S/840 1x SIA HB NB 7x1.5 | LL234X              |
| 10775500   | LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5    | LL217X              |
| 10794600   | LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5    | LL217X              |

CoreLine Trunking gen2


| Order Code | Full Product Name                 | Produktfamiliencode |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10815800   | LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5   | LL234X              |
| 19921700   | LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5   | LL234X              |
| 19933000   | LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5   | LL234X              |
| 19934700   | LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5    | LL217X              |
| 61792600   | LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5    | LL234X              |
| 61793300   | LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5    | LL234X              |
| 61794000   | LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5    | LL217X              |
| 61795700   | LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5    | LL217X              |
| 63367400   | LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | LL234X              |
| 63368100   | LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | LL234X              |
| 63369800   | LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5 | LL234X              |
| 63370400   | LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5 | LL234X              |
| 63371100   | LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | LL234X              |
| 63372800   | LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | LL234X              |
| 63373500   | LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5 | LL234X              |
| 63374200   | LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5 | LL234X              |
| 63376600   | LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5    | LL234X              |
| 63378000   | LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5   | LL234X              |

| Order Code | Full Product Name               | Produktfamiliencode |
|------------|---------------------------------|---------------------|
| 63382700   | LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5  | LL217X              |
| 73795200   | LL234X 90S/840 1x SIA WB 7x1.5  | LL234X              |
| 73796900   | LL234X 160S/840 1x SIA WB 7x1.5 | LL234X              |
| 73797600   | LL234X 90S/840 1x SIA NB 7x1.5  | LL234X              |
| 73798300   | LL234X 160S/840 1x SIA NB 7x1.5 | LL234X              |
| 73799000   | LL217X 45S/840 1x SIA WB 7x1.5  | LL217X              |
| 73800300   | LL217X 80S/840 1x SIA WB 7x1.5  | LL217X              |
| 73801000   | LL217X 45S/840 1x SIA NB 7x1.5  | LL217X              |
| 73802700   | LL217X 80S/840 1x SIA NB 7x1.5  | LL217X              |
| 10756400   | LL217X 80S/840 1x PSD BV WB     | LL217X              |
| 61796400   | LL217X 45S/840 1x PSU BV WB     | LL217X              |
| 61797100   | LL217X 45S/840 1x PSD BV WB     | LL217X              |
| 61798800   | LL217X 45S/840 1x PSU BV O      | LL217X              |
| 61799500   | LL217X 45S/840 1x PSD BV O      | LL217X              |
| 61800800   | LL217X 80S/840 1x PSU BV WB     | LL217X              |
| 61801500   | LL217X 80S/840 1x PSU BV O      | LL217X              |
| 61802200   | LL217X 80S/840 1x PSD BV O      | LL217X              |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868236




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868217




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868826



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868830




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868218




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868821


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868820




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868823




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868825




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868828




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868824




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868994



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867498




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867537




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868234


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868235




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868205




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868232




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868242




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868233




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868239



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868240




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868241




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868238


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867518




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867558




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868237




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868819




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868822




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868834



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868992




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868991




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868993


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925868996




Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925868995




Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925868997




Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925868998




Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925869001



Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925868999



Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925868990



Polar Normal (separate) - LL200XI -  
910925868989

## CoreLine Trunking gen2

