



CoreLine Trunking Gen2 – Innovatiivisten LED-jonovalaisimien asentaminen ei ole koskaan ollut näin yksinkertaista

CoreLine Trunking gen2

CoreLine Trunking Gen2 on jonovalaisinjärjestelmä, joka on suunniteltu yksinkertaisuutta ajatellen. Saatavilla on erilaisia pituuksia, valovirtaversioita ja valokeiloja kaikkia projekteja ja käyttökohteita varten. Helppokäyttöinen, kohdevalaisimisin ja tunnistimiin integroitavissa oleva CoreLine Trunking Gen2 takaa yhtenäisen ja laadukkaan valaistuksen, joka on suojattu tahattomalta veden sisään pääsystä. Innovatiivinen järjestelmä on myös helppo koota ja asentaa, mikä nopeuttaa jälkiasennusta ja saneerausta.

Hyödyt

- Optimoitu, tehokas tuote ja valotehoste
- Yhtenäinen, laadukas valo – ei valovirheitä tai juovia
- Parannettu valon jatkuvuus
- Helppo tilata, koota ja asentaa
- Interact Ready -versiot sopivat erityisesti myymälöihin ja teollisuuskohteisiin

CoreLine Trunking gen2

Ominaisuudet

- Intuitiivinen, yksitasoinen arkkitehtuuri – jonoon tarvitaan vain kaksi eri tuotetta
- Kolme pituusvaihtoehtoa, kussakin kolme valovirtaversiota
- Kahdeksan erilaista yhtenäisen valon laadun takaavaa optiikkaa
- Erilliset tunnistimet Interact-järjestelmään integroimista varten
- Valovirran pysyvyys 50 000 (L80)
- Saatavana ramppiversiona ja erillisversiona

Käyttökohteet


- Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
- Varastot
- Teollisuus

Versions




LL217X

Mittapiirros



CoreLine Trunking gen2

Mittapiirros



Tuotetiedot

Product Detail Photo Coreline

Product Detail Photo Coreline

Product Detail Photo Coreline

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC plus – merkki
Tulenarkuusmerkintä	–
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Ohjausyksiköiden lukumäärä
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	–	1 yksikkö
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	–	1 yksikkö
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	–	1 yksikkö
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	1 yksikkö
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 yksikkö
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	1 yksikkö
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	1 yksikkö
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 yksikköä
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 yksikköä
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	2 yksikköä
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 yksikköä
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 yksikköä
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 yksikkö
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 yksikköä
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	–	1 yksikkö
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	–	1 yksikkö
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	–	1 yksikkö
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	–	1 yksikkö
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	–	1 yksikkö
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	1 yksikkö
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	2 yksikköä
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	2 yksikköä
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	–	1 yksikkö
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	–	1 yksikkö
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	–	2 yksikköä
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	–	1 yksikkö
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	–	1 yksikkö
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	–	1 yksikkö
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	–	1 yksikkö
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

		Valotehokkuus					Valotehokkuus		
Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi	Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5 300 lm	Leveä valokeila	910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Leveä valokeila
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Leveä valokeila	910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24 000 lm	Leveä valokeila
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila	910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	150 lm/W	15 000 lm	Symmetrinen
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Leveä valokeila	910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Leveä valokeila
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila	910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Leveä valokeila
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila	910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila	910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Leveä valokeila

CoreLine Trunking gen2

Valotehokkuus				
Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Leveä valokeila
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Leveä valokeila
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4 500 lm	Leveä valokeila
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Kapea valokeila
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12 000 lm	Leveä valokeila
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24 000 lm	Leveä valokeila
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16 000 lm	Leveä valokeila

Valotehokkuus				
Order Code	Full Product Name	(nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Leveä valokeila
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Leveä valokeila
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4 500 lm	Leveä valokeila
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4 500 lm	Leveä valokeila
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8 000 lm	Leveä valokeila
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Keskileveä valokeila
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	148 lm/W	7 400 lm	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkötiedot

			Soveltuu satunnaiseen
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	kytkentään
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	34 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	33 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	79 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	48,5 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	49 W	Kyllä
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W	Kyllä
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	97 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	158 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja

			Soveltuu satunnaiseen
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	kytkentään
			päivänvalon hyödyntämistä)
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	100 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	100 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W	Kyllä
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	48,5 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	55 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W	Kyllä
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)

CoreLine Trunking gen2

			Soveltuu satunnaiseen
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	kytkentään
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	79 W	Kyllä
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	80 W	Kyllä
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	158 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	102 W	Kyllä
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	51 W	Kyllä
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	102 W	Kyllä

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä	1%
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä	1%
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä	1%
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä	1%
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Kyllä	1%
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Ei	Ei sovellettavissa
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ei	Ei sovellettavissa
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä	1%
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä	1%
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Kyllä	1%
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Kyllä	1%
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Ei	Ei sovellettavissa
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Kyllä	1%
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Kyllä	1%

			Soveltuu satunnaiseen
Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	kytkentään
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	102 W	Kyllä
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W	Kyllä
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W	Kyllä
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	50 W	Kyllä
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	50 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä	1%
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Ei	Ei sovellettavissa
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Kyllä	1%
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Ei	Ei sovellettavissa
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Kyllä	1%
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Ei	Ei sovellettavissa
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Kyllä	1%
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Ei	Ei sovellettavissa
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Ei	Ei sovellettavissa
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Ei	Ei sovellettavissa
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Ei	Ei sovellettavissa
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Ei	Ei sovellettavissa
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Kyllä	1%
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Ei	Ei sovellettavissa

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU	Ei	Ei sovellettavissa
	BV MB TW3		




Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O	Kyllä	1%
	7x2.5		

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL212X
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL212X
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	LL234X
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
910925868846	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	LL217X
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	LL217X
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	LL217X
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	LL234X
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	LL234X
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	LL217X
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	LL234X
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	LL234X
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	LL217X
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	LL217X
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	LL217X




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868236

Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868846

Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867515




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867525


Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867535

Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867561


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867526




**Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867533**




**Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867545**




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867560




**Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867498**




**Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867540**



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867531




**Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867537**




**Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867539**


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867552




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867550




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868234




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868235




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868205




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868240



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867518




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867522




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867553


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925867558




Polar Normal (separate) - LL200XI -
910925868237




Polar Normal (separate) - null - 910925868394



Polar Normal (separate) - null - 910925867701



Polar Normal (separate) - null - 910925867699



Polar Normal (separate) - null - 910925867698

