



CoreLine Trunking Gen2 – innovativ LED-belysning har aldrig varit så enkel

CoreLine Trunking gen2

CoreLine Trunking Gen2 är ett skensystem designat för enkelhet. Den finns i flera längder, ljusflöden och spridningsvinklar som passar olika projekt och applikationer. CoreLine Trunking Gen2 är lätt att använda och kan integreras med spottar och sensorer som ger en jämn och högkvalitativ belysning med extra skydd mot vattenintrång. Det innovativa systemet är även enkelt att montera och installera för snabbare eftermonteringar och renoveringar.

Fördelar

- Optimerad, effektiv design och ljuseffekt
- Jämnt ljus av hög kvalitet – inga färgavvikelser vid ytterkanten eller randartefakter
- Förbättrad ljuskontinuitet
- Enkelt att beställa, montera och installera
- Interact Ready för användning i butiks- och industrimiljöer

Funktioner

- Intuitiv enkellagersarkitektur – endast två 12NC:er behövs för att skapa en linje
- Tre olika längder, var och en med tre ljusflöden
- Åtta olika typer av optik med jämn ljuskvalitet
- Särskilda sensorenheter för uppgradering till Interact-systemalternativ
- Bibehållet ljusflöde i 50 000 timmar vid L80
- Tillgängligt som skensystem och fristående lösningar

CoreLine Trunking gen2

Användning

- Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
- Lagerlokaler
- Tillverkning




Versions



LL212X

LL217X

Måttskiss



CoreLine Trunking gen2

Produktinformation

Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Antal driftdonsenheter
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhet
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	1 enhet
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhet
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	1 enhet
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	1 enhet
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	1 enhet
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	1 enhet
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	2 enheter
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	2 enheter
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	2 enheter
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	2 enheter
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	2 enheter
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	1 enhet
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	2 enheter
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhet
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	1 enhet
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	1 enhet
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	1 enhet
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	1 enhet
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	2 enheter
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	2 enheter
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 enhet
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	-	1 enhet
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	-	2 enheter
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	1 enhet
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	1 enhet
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	1 enhet
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	-	1 enhet
910925868392	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 enhet
910925868393	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 enhet
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	-	1 enhet
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	-	1 enhet
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	1 enhet

Ljusteknik

		Ljusutbyte (märkvärde)						
Order Code	Full Product Name	(nom)	Ljusflöde	Optiktyp	Order Code	Full Product Name	(nom)	Ljusflöde Optiktyp
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5 300 lm	Bredstrålände ljusfördelning	910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm Bredstrålände ljusfördelning
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Bredstrålände ljusfördelning	910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm Bredstrålände ljusfördelning
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Bredstrålände ljusfördelning	910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm Bredstrålände ljusfördelning
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Bredstrålände ljusfördelning	910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24 000 lm Bredstrålände ljusfördelning
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålände ljusfördelning	910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	150 lm/W	15 000 lm Symmetrisk

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4 500 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde)		
		(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4 500 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4 500 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910925868392	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning
910925868393	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Medelstrålande ljusfördelning
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Smalstrålande ljusfördelning
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	148 lm/W	7 400 lm	Symmetrisk

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för	
			slumpmässig brytning	
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	34 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	33 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	79 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	48,5 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	49 W	Ja	
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W	Ja	

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för	
			slumpmässig brytning	
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	97 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	158 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	100 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	100 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W	Ja	
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	48,5 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	55 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)	

CoreLine Trunking gen2

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W	Ja
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	80 W	Ja
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	158 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	102 W	Ja
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	51 W	Ja
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	102 W	Ja

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	102 W	Ja
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W	Ja
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W	Ja
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	80 W	Ja
910925868392	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	80 W	Ja
910925868393	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	80 W	Ja
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	50 W	Ja
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	50 W	Ja
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	50 W	Ja (avser närvaro-/ rörelsedetektion och dagsljuskontroll)

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Ja	1%
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nej	Ej tillämpligt
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nej	Ej tillämpligt
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Ja	1%
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nej	Ej tillämpligt
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Ja	1%
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nej	Ej tillämpligt
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Ja	1%
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Nej	Ej tillämpligt
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Ja	1%
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Nej	Ej tillämpligt
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nej	Ej tillämpligt
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Ja	1%
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nej	Ej tillämpligt
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925868392	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925868393	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Nej	Ej tillämpligt
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Ja	1%

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL212X
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL212X
910925867518	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X




Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X

CoreLine Trunking gen2


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	LL234X
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
910925867498	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	LL217X
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	LL217X
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	LL234X

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	LL234X
910925867698	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	LL217X
910925867699	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	LL234X
910925867701	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	LL234X
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	LL217X
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868391	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	LL217X
910925868392	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	LL217X
910925868393	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	LL217X
910925868394	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	LL217X
910925868395	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	LL217X
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	LL217X


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868236



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867515



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867525



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867535




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867561




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867526




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867533




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867545




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867560




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867498




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867540




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867531



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867537




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867539




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867552


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867550




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868234




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868235




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868205




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925868240




Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867518



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867522



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867553



Polar Normal (separate) - LL200XI - 910925867558

