



**Philips BN016
menawarkan nilai
yang luar biasa.
Sempurna untuk
pemasangan lampu
sehari-hari. Lampu ini
memancarkan cahaya
yang berkualitas serta
hemat energi dan
perawatan.**

Essential Smartbright T8 Batten

BN016 Batten memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih dari 3 CCT, 2 ukuran berbeda, dan paket lumen, sesuai kebutuhan yang spesifik.

Benefits

- Desain ramping dan terintegrasi
- Housing polikarbonat dengan proses ekstrusi satu unit
- Batten Terpisah: untuk pemasangan pada Permukaan dan digantung

Essential Smartbright T8 Batten

Features

- Masa pakai 15.000 jam, L70/B50
- Garansi 1 Tahun.
- 2 ukuran panjang, 3 warna Peningkatan jumlah pilihan untuk aplikasi yang mudah
- CRI 70, SDCM < 7, 100 lm/W
- Disertai dengan aksesori pemasangan

Application

- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Kantor
- Perumahan

Versions



Essential Smartbright T8 Batten



Essential Smartbright T8 Batten

Essential Smartbright T8 Batten

Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401893281	BN016C LED16/WW L1200 GM G2	3000 K	1.600 lm
911401893381	BN016C LED16/NW L1200 GM G2	4000 K	1.600 lm
911401893481	BN016C LED16/CW L1200 GM G2	6500 K	1.600 lm
911401892981	BN016C LED8/WW L600 GM G2	3000 K	800 lm
911401893081	BN016C LED8/NW L600 GM G2	4000 K	800 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401893281	BN016C LED16/WW L1200 GM G2	16 W
911401893381	BN016C LED16/NW L1200 GM G2	16 W
911401893481	BN016C LED16/CW L1200 GM G2	16 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401892981	BN016C LED8/WW L600 GM G2	8 W
911401893081	BN016C LED8/NW L600 GM G2	8 W

