



Philips BN016 具有超高的性价比，是日常照明装置的理想之选。该产品具有出色的照明质量，可显著节约能源，并减少维护。

Essential Smartbright T8 Batten

BN016 Batten 基于客户的具体需要，可以让客户灵活选择 3 个 CCT 和 2 个不同尺寸和内腔封装。

优点

- 纤薄一体化设计
- 采用整体挤出工艺的聚碳酸酯外壳
- 独立板条：表面和悬挂安装皆可

特点

- 15,000 小时使用寿命，L70/B50
- 1 年保修
- 2 种长度，3 种颜色，更多选项，便于应用
- CRI 70，SDCM < 7，100 流明/瓦
- 随附安装配件

应用

- 宾馆照明
- 办公室照明
- 住宅照明

Essential Smartbright T8 Batten

Versions



Essential Smartbright T8 Batten

灯技术

显色指数 (CRI)	>70
光效 (额定) (标称)	100 lm/W

操作和电气

保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz

控制和调光

可调光	否
-----	---

机械和外壳

光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	白色
机械冲击保护代码	IK02
IP 等级	IP20

审批和申请

环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光通量
911401892781	BN016C LED16/NW L1200 G2	4000 K	1,600 lm
911401892881	BN016C LED16/CW L1200 G2	6500 K	1,600 lm
911401892481	BN016C LED8/NW L600 G2	4000 K	800 lm
911401892581	BN016C LED8/CW L600 G2	6500 K	800 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401892781	BN016C LED16/NW L1200 G2	16 W
911401892881	BN016C LED16/CW L1200 G2	16 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401892481	BN016C LED8/NW L600 G2	8 W
911401892581	BN016C LED8/CW L600 G2	8 W

Essential Smartbright T8 Batten

