



**Les réglattes LED  
Philips T8 diffusent  
une lumière de qualité  
et permettent de  
réaliser des  
économies  
substantielles en  
énergie et en  
maintenance par  
rapport aux  
luminaires  
fluorescents  
classiques.**

**Smartbright T8 Batten**

## Smartbright T8 Batten

Que ce soit pour un nouveau bâtiment ou pour la rénovation d'un espace existant, les clients souhaitent des solutions d'éclairage qui fournissent une qualité de lumière et des économies d'énergie et de maintenance tangibles. Cette nouvelle réglette LED T8 permet de remplacer les réglettes traditionnelles équipées de lampes fluorescentes. Le choix, l'installation et la maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit. La gamme comporte différentes options : réglette unitaire, réglette avec interrupteur individuel et réglettes pouvant être connectées, ainsi que le choix entre 3 températures de couleurs et 2 flux lumineux.

### Avantages

- Design fin : boîtier PC extrudé monobloc
- Différentes options : réglette autonome avec interrupteur marche/arrêt et version ligne continue BN013
- Installation facile : entrée de câble centrale et latérale

### Fonctions

- Durée de vie de 30 000 heures (L70) avec 3 ans de garantie
- IRC 80, SDCM <6, 100 lm/W, Lumière de qualité supérieure et économies d'énergie substantielles
- Entrée de câble centrale et latérale Solution prête pour les nouvelles installations comme pour le remplacement
- Option 3 températures de couleurs (3 000/4 000/6 500 K) pour répondre aux différents besoins des clients
- Version interrupteur marche/arrêt : utilisation facile

### Application

- Commerces
- Hôtellerie
- Bureaux

### Versions



### Smartbright T8 Batten

# Smartbright T8 Batten

## Schéma dimensionnel

