



**Philips BN058
olağanüstü değer
sunar. Günlük
aydınlatma
sistemleriniz için
mükemmeldir. Yüksek
kaliteli ışık ile dikkate
değer enerji ve bakım
tasarrufları sağlar.**

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

BN058 sınır aydınlatma ünitesi müşteriye, özel ihtiyacına göre 3 CCT ile 4 farklı boyut ve lümen paketi arasından tercih yapma esnekliği sunar.

Faydaları

- İnce ve kanala yerleştirilebilen, entegre tasarım
- Bir PC ekstrüzyon işleminden geçirilmiş polikarbonat muhafaza
- İnce profil: Göreve özel aydınlatma/kontur aydınlatma uygulamaları için ideal

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Özellikler

- 15.000 sa. ömür, L70/B50
- 1 Yıl garanti
- 4 boy, 3 renk Kolay uygulama için daha fazla sayıda seçenek
- CRI 70, SDCM < 7, 85 lm/W
- Montaj aksesuarları dahil

Uygulama

- Konaklama
- Ofisler
- Konutlar

Versions



Essential Smartbright T5 Batten

Essential Smartbright T5 Batten

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85 lm/W

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Hayır

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
31397999	BN058C LED9/WW L900 GM	3000 K	900 lm
31398699	BN058C LED9/NW L900 GM	4000 K	900 lm
31399399	BN058C LED9/CW L900 GM	6500 K	900 lm
31400699	BN058C LED5/WW L600 GM	3000 K	600 lm
31401399	BN058C LED5/NW L600 GM	4000 K	600 lm
31402099	BN058C LED5/CW L600 GM	6500 K	600 lm
31394899	BN058C LED11/WW L1200 GM	3000 K	1.200 lm
31395599	BN058C LED11/NW L1200 GM	4000 K	1.200 lm
31396299	BN058C LED11/CW L1200 GM	6500 K	1.200 lm
31403799	BN058C LED3/WW L300 GM	3000 K	300 lm
31404499	BN058C LED3/NW L300 GM	4000 K	300 lm
31405199	BN058C LED3/CW L300 GM	6500 K	300 lm

Essential Smartbright T5 Sınır Aydınlatma Ünitesi

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
31397999	BN058C LED9/WW L900 GM	9,6 W
31398699	BN058C LED9/NW L900 GM	9,6 W
31399399	BN058C LED9/CW L900 GM	9,6 W
31400699	BN058C LED5/WW L600 GM	6,5 W
31401399	BN058C LED5/NW L600 GM	6,5 W
31402099	BN058C LED5/CW L600 GM	6,5 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
31394899	BN058C LED11/WW L1200 GM	13 W
31395599	BN058C LED11/NW L1200 GM	13 W
31396299	BN058C LED11/CW L1200 GM	13 W
31403799	BN058C LED3/WW L300 GM	3,4 W
31404499	BN058C LED3/NW L300 GM	3,4 W
31405199	BN058C LED3/CW L300 GM	3,4 W

