



Největší rozmanitost LED modulů, vhodných pro každou aplikaci

Fortimo LED strip

Fortimo LED Strip CED BioUp je představitelem dynamické technologie BioUp společnosti Signify. Tato technologie poskytuje dynamický CCT s vysokou funkcí MDER. CCT je nastavitelný od 2700 K do 5000 K. Moduly jsou navrženy pro spárování s předřadníky Xitanium FlexTune, což umožňuje snadné nastavení a programování.

Výhody

- Pokrývají všechny potřeby designu svítidel; nabízejí různé délky modulů od 0,5 stopy do 5 stop, vysoké nebo nízké napětí, širokou škálu CCT při CRI80 a CRI90, konektory na přední nebo zadní straně, různé úrovně světelného toku a široký teplotní rozsah -40 °C až +90 °C.
- Snadný upgrade na vysoce účinná řešení; FlexTune (nastavitelná barva bílého světla), řešení s vysokým tokem a HCL
- Šířka modulu pouze 20 mm

Fortimo LED strip

Vlastnosti

- Vynikající konzistence barev 3 SDCM
- K dispozici jsou dvě úrovně světelného výkonu na délku (650 lm na stopu a 1100 lm na stopu)
- Typická účinnost modulu 184 lm/W (při 4000 K, CRI 80)
- Vysoký výkon při CRI90 na úrovni 175 lm/W (při 4000 K, CRI 90)
- Široký rozsah CCT: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K
- Možnost volby z vysokonapěťového nebo nízkonapěťového provedení
- Pětiletá záruka na systém a životnost více než 50 000 hodin
- K dispozici provedení od 0,5 stopy do 5 stop s předním nebo zadním konektorem
- Snadný upgrade pomocí technologie antropocentrického osvětlení (CES) s nastavitelnou barvou bílého světla FlexTune

Aplikace

- Kancelářské prostory
- Maloobchod
- Průmysl

Versions



Fortimo LED Strip 1ft MF 840 FC LV6



Fortimo LED Strip 1400mm 5500lm HV5F



Fortimo LED Strip 2ft 2200lm FC LV5

