



Tökéletes párosítás a bepattintható optikákkal

Fortimo LED Strip OC Gen 5

A Fortimo LED Strip OC tökéletes választás az egyedi optikával rendelkező LED-ekhez. A 30 cm-enként 24 LED-es elrendezésével elegendő hely áll rendelkezésre ahhoz, hogy LED-enként egyedi optikával dolgozzon.

Előnyök

- Fedjen le minden igényt a lámpatestek kialakításával; a 15 cm-től 61 cm-ig terjedő modulokkal, a magas vagy alacsony feszültségű változatokkal, a CRI80 és CRI90 szinteken a CCT-értékek széles választékával, a csatlakozási lehetőségekkel és a különböző fényáramú változatokkal.
- Vékony, mindössze 20 mm széles modul
- Tökéletes rendszerkombináció a Xitanium előtétetekkel a bepattintható optikákkal

Szolgáltatások

- Kiváló színekonzisztencia: 3 SDCM
- Széles, -40°C és $+85^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-tartomány (Tc)
- A modulok tipikus hatékonysága 182 lm/W (4000 K CRI80 mellett)
- Az optika 30°/60°/90°/A-szimmetrikus/dupla-A-szimmetrikus változatban kapható.
- 5 év jótállás a rendszerre, több mint 50 000 óras élettartam

Alkalmazás

- Irodák
- Üzletek
- Ipari létesítmények

Fortimo LED Strip OC Gen 5

Versions



Fortimo LED Strip OC 2ft 2200lm
840 BC HV5

