



Potrivire perfectă cu sistemele optice cu 1 clic

Bandă LED Fortimo OC gen 5

Banda Fortimo LED OC este potrivirea perfectă cu sistemele optice individuale per LED. Cu o densitate de 24 de LED-uri per ft., are suficient spațiu pentru a lucra cu sisteme optice individuale per LED.

Beneficii

- Acoperiți toate nevoile în designurile corpurilor de iluminat; module diferite de la 0,5 ft la 2 ft, tensiune înaltă sau joasă, o gamă largă de CCT-uri în CRI80 și CRI90, opțiuni de conectori și diferite versiuni de fluxuri luminoase.
- Lățime a modulului subțire de numai 20 mm
- Combinație perfectă de sistem cu balasturi Xitanium și sistem optic cu 1 clic

Caracteristici

- Consistență excelentă a culorilor, de 3 SDCM
- Domeniu vast de temperatură (Tc) -40° C – +85° C
- Eficacitate tipică a modulului de 182 lm/W (la 4000 K CRI80)
- Sistemele optice sunt disponibile la 30°/60°/90°/A-simetrice/Dublu-A-simetrice.
- Garanție de cinci ani pentru sistem și o durată de viață de peste 50.000 de ore

Cerere

- Birouri
- Retail
- Industrie

Bandă LED Fortimo OC gen 5

Versions



Fortimo LED Strip OC 2ft 2200lm
840 BC HV5

