



Joustavuuden ja liitettävyyden edellä

Lineaariset Xitanium LED -liitäntälaitteet – eristämättömät

Lineaariset, eristämättömät Xitanium-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti ammattimaisiin suurjännitteisiin yleisvalaistustarkoituksiin. Valikoima sisältää DALI-himmennettävän ja ohjelmoitavan, 1–10 V:n himmennettävän, ei-himmennettävän ja yhden virta-alueen versiot. Jokaisen vaihtoehdon valotehokkuus on erinomainen, valon laatu hyvä ja joustavuus vertaansa vailla. Uuden sukupolven 16 mm:n DALI-liitäntälaitteet tarjoavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Ne täyttävät viimeisimmät DiiA-standardit, mukaan lukien dataan liittyvien uusien DALI-osien toteutustavat. Liitäntälaitteiden konfigurointi onnistuu nopeasti ja langattomasti SimpleSet-ratkaisulla. Uudet 21 mm:n DALI-liitäntälaitteet ovat parasta vastinetta rahalle.

Hyödyt

- Eristämättömät liitäntälaitteet tukevat lineaarisia HV- ja LV-toimistojärjestelmiä
- Joustavat toimintoikkunat yksinkertaistavat dynaamista laajentamista ja monimutkaisuuden hallintaa
- Täydellinen valikoima Sensor Ready (SR) -liitäntälaitteita verkotettuja järjestelmiä varten

Ominaisuudet


- Eristämättömät DALI-yhteensopivat ja kiinteät liitäntälaitteet, korkeudet 11 ja 16 mm
- Joustava DALI-liitäntälaitteiden ohjelmointi MultiOne-ohjelmistoa käyttämällä tai langattomasti SimpleSet-ratkaisulla
- Häiriötön lähtövirta on kamera- ja skanneriystävällinen
- Ainutlaatuinen välkkymätön MW-himmennys on häiriötön
- Viiden vuoden järjestelmätaaku ja 100 000 tunnin käyttöikä

Lineaariset Xitanium LED -liitäntälaitteet – eristämättömät

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Teollisuus


Versions



Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V TD21

Xitanium non-iso TD21

Mittapiirros



Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V	280 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm	350 mm

Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V TD 230V	360 mm	30 mm	22 mm	4,1 mm	350 mm

Lineaariset Xitanium LED -liitäntälaitteet – eristämättömät

