



Líder em flexibilidade e conectividade

Drivers lineares para LED Xitanium – não isolados

Os drivers lineares não isolados Xitanium são ideais para aplicações profissionais de iluminação geral de alta tensão (HV). A linha inclui as versões DALI reguláveis e programáveis, reguláveis de 1 a 10 V, não reguláveis e de corrente única. Eles oferecem alta eficiência, boa qualidade de iluminação e flexibilidade total. A nova geração dos drivers DALI de 16 mm oferecem desempenho máximo. Eles estão em conformidade com os padrões DiIA mais recentes, incluindo a implementação das novas peças DALI relacionadas a dados. A configuração dos drivers pode ser feita de forma rápida e sem fio com o SimpleSet. Os novos drivers DALI de 21 mm oferecem o melhor valor monetário.

Benefícios

- Drivers não isolados para dar suporte a sistemas de escritório lineares HV e LV
- Janelas operacionais flexíveis para simplificar a geração dinâmica e o gerenciamento de complexidade
- Linha completa de drivers Sensor Ready (SR) para sistemas conectados

Características

- Drivers DALI não isolados e de saída fixa com altura de 11 mm e 16 mm
- Programação flexível do drivers DALI com software MultiOne ou sem fio via SimpleSet
- Ondulação de corrente de saída baixa para desempenho perfeito em câmeras e scanners
- Regulação AM exclusiva nos drivers DALI para tremulação e regulação livre de ruído
- Garantia de cinco anos do sistema e vida útil de 100.000 horas

Drivers lineares para LED Xitanium - não isolados

Aplicação

- Escritórios
- Varejo
- Indústria

Versions

Xi 65W 200 350mA 185V DS 230V
G2 BS angle 929003426306



Xitanium LED linear drivers - Non -
Isolated family



Xitanium 44W 200 350mA 125V
DS 230V G2 BVA angle
929003426206



Xitanium 90W 0.15-0.5A 220V
TD21 S



Xitanium MC linear wireless driver




Xitanium MC linear wireless driver

Xitanium 19W 200 350mA 54V DS
230V G2 BS angle



Drivers lineares para LED Xitanium - não isolados

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V	360 mm	350 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 14 - Dados sujeitos a alteração