



Ledande inom flexibilitet och anslutning

Linjära Xitanium LED-driftdon – oisolerade

Icke-isolerade linjära Xitanium-driftdon är perfekta i professionella högspänningssystem (HV) för allmänbelysning. Produktserien omfattar dimbara och programmeringsbara DALI-driftdon, driftdon dimbara från 1 till 10 V, ej dimbara driftdon och utföranden med enkelspänning. De ger hög effekt, bra ljuskvalitet och full flexibilitet. Den nya generationen 16 mm DALI-driftdon ger maximal prestanda. De överensstämmer med de senaste DiiA-standarderna, inklusive implementering av nya DALI-delar relaterade till data. Driftdonen kan konfigureras snabbt och trådlöst med hjälp av SimpleSet. De nya 21 mm DALI-driftdonen ger mest valuta för pengarna.

Fördelar

- Icke-isolerade driftdon som stöder linjära kontorssystem med hög och låg spänning
- Flexibla driftintervall för att förenkla dynamisk generering och komplexitetsstyrning
- Komplet serie med sensorfärdiga (SR)-driftdon för anslutna system

Funktioner

- Icke-isolerade DALI-driftdon och driftdon med fast utspänning, i höjderna 11 och 16 mm
- Flexibel programmering av DALI-driftdon med hjälp av MultiOne-programvara eller trådlöst via SimpleSet
- Låg utgående rippelström för kamera- och skannervänlig prestanda
- Unik AM-dimring med DALI-driftdon för flimmerfri och ljudlös dimring
- Systemgaranti i 5 år och en livslängd på 100 000 timmar

Linjära Xitanium LED-driftdon – oisolerade

Användning

- Kontor
- Butik
- Industri

Versions



Xitanium LED linear drivers - Non - Isolated family



Xitanium non-iso 100W+150W iXt TD




Xitanium 90W 0.25-0.7A 220V TD21



Xitanium non-iso TD21

Måttskiss



Product	A1	B1	C1	D1	A2
Xitanium 100W 0.15-0.5A 300V iXt 230V	360 mm	350 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V	280 mm	30 mm	21 mm	4,1 mm	350 mm

