



领先的灵活性和连接性

Xitanium LED 线性驱动器 – 非隔离

Xitanium 线性非隔离驱动器是高压 (HV) 专业普通照明应用的理想选择。该系列包括 DALI 可调光和可编程、1-10V 可调光、非可调光和单电流型号。它们提供高效率、良好的光质量和充分的灵活性。新一代 16 毫米 DALI 驱动器提供极致性能。它们符合最新的 DiiA 标准，包括实施与数据相关的新 DALI 部件。使用 SimpleSet 可以快速、无线地配置驱动程序。新的 21 毫米 DALI 驱动器物超所值。

优点

- 非隔离驱动器支持高压和低压线性办公照明系统
- 操作窗口灵活，可简化动态生成和复杂性管理
- 适用于互联系统的全系列传感器就绪 (SR) 驱动器

特点

- 非隔离 DALI 和固定输出驱动器，高度包括 11 毫米和 16 毫米
- 通过 MultiOne 软件或 SimpleSet (无线) 对 DALI 驱动器进行灵活编程
- 低输出电流纹波实现出色性能，不会干扰摄像头和扫描仪
- DALI 驱动器具备独特的 AM 调光功能，可实现无闪烁、无噪音调光
- 五年系统保修期，使用寿命长达 100,000 小时

应用

- 办公照明
- 商场照明
- 工业照明

Xtanium LED 线性驱动器 – 非隔离

Versions

CertaDrive 44W 0.35A 125V 230V
EL Image



CertaDrive 65W 0.35A 185V 230V
EL Image



CertaDrive 30W 0.35A 85V 230V
EL Image



CertaDrive 21W 0.35A 60V 230V
EL Image

