

PHILIPS

Lighting



彈性與連線能力打造最大的優勢

Xitanium LED 線性驅動器 – 非隔離式

Xitanium 線型燈非隔離式驅動器是高壓 (HV) 專業一般照明應用的絕佳選擇。產品種類包括可調光式及可程式設計的 DALI、可調光式 1-10V，非可調光式及單一電流版本。這些產品種類提供高效能、良好品質的照明及完整靈活性。新一代 16 公釐 DALI 驅動器提供極致效能。這些產品符合最新 DiiA 標準，包括安裝與資料相關的最新 DALI 零件。使用 SimpleSet，即可快速及採用無線方式進行驅動器的設定。最新 21 公釐 DALI 驅動器擁有最大的成本效益。

优点

- 非隔離式驅動器，支援 HV 及 LV 線性辦公室照明系統
- 彈性運作範圍，簡化動態世代交替及複雜度管理
- 連接系統適用的全系列互動感應器 (SR) 驅動器

特点

- 非隔離式 DALI 和固定流明輸出量驅動器，提供高度 11 公釐和 16 公釐
- DALI 驅動器搭配 MultiOne 軟體或無線 SimpleSet 提供的彈性程式設計
- 低電流漣波輸出量，效能適用於相機及掃描器應用
- 獨一無二的 DALI 驅動器 AM 調光，提供無閃爍及無雜訊調光
- 5 年系統性保固，以及 100,000 小時的使用壽命

应用

- 辦公室
- 商店照明
- 工業照明

Xtanium LED 線性驅動器 – 非隔離式

Versions



Xtanium 90W 0.15-0.5A 220V TD21 S



Xtanium non-iso TD16



Xtanium non-iso TD21

