



Por delante en flexibilidad y conectividad

Drivers lineales CertaDrive LED

La nueva gama CertaDrive no aislada de intensidad única se ha diseñado para la iluminación básica y es perfecta para aplicaciones de alto volumen. La gama ofrece una combinación popular de vsal/Isal, pequeñas dimensiones y 50.000 horas de vida útil a Tc. Consta de versiones adecuadas para el funcionamiento de emergencia con CC y versiones estándar sin esta función. Los clientes que prefieran más flexibilidad pueden encontrar interesantes las versiones de conmutador basculantes CertaDrive, con cuatro posibles intensidades de salida.

Beneficios

- Producción fácil y rápida gracias a la intensidad única y fija
- Las pequeñas dimensiones del driver (210 x 30 x 21 mm) ofrecen libertad de diseño
- El enfoque del sistema, con líneas CertaFlux Gen2 LED, garantiza un rendimiento óptimo

Características

- Vida útil de 50.000 horas y garantía de 3 años
- Aplicable a luminarias estancas, empotradas, montadas en superficie y suspendidas en oficinas y campanas de gran altura
- Protección de carga abierta
- Protección contra cortocircuito
- Protección frente a sobrecargas

Aplicaciones

- Oficinas
- Comercios
- Industria

Drivers lineales CertaDrive LED

Versions



CertaDrive 20W 350mA



CertaDrive 44W 200-350mA DS



CertaDrive 30W 350mA

