



Αξιοπιστία, υψηλής απόδοσης τεχνολογία για ακραίες εφαρμογές LED

Μετασχηματιστές Xitanium LED – με δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού

Οι πλήρως προγραμματιζόμενες διατάξεις οδήγησης Xitanium Xtreme LED έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν τις υψηλότερες κατά το δυνατόν δυνατότητες απόδοσης, αξιοπιστίας και διαμόρφωσης. Η γκάμα προσφέρει τόσο αυτόνομα πρωτόκολλα όσο και πρωτόκολλα απομακρυσμένης μείωσης της φωτεινότητας για περαιτέρω μείωση της χρήσης ενέργειας με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες LED. Η αποδεδειγμένη τεχνολογία Xtreme διασφαλίζει μέγιστη στιβαρότητα και προστασία για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι συγκεκριμένες διατάξεις οδήγησης προτιμώνται στην περίπτωση απαιτητικών εφαρμογών, όπως οι εφαρμογές εξωτερικού χώρου και οι βιομηχανικές εφαρμογές. Η διαμόρφωση των συγκεκριμένων διατάξεων οδήγησης επιτυγχάνεται μέσω DALI γενικής χρήσης ή SimpleSet, που είναι η πλέον πρόσφατη τεχνολογία για αξιόπιστη, γρήγορη και εύκολη αλλαγή και ανάγνωση των ρυθμίσεων.

Οφέλη

- Απόλυτη ανθεκτικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην υψηλή αποδοτικότητα, την πολλαπλή ρύθμιση της έντασης και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Πλήρως προγραμματιζόμενοι μετασχηματιστές LED, σχεδιασμένοι για συνδεδεμένα συστήματα φωτισμού.
- Εύκολη σχεδίαση, διαμόρφωση και εγκατάσταση για εφαρμογές κλάσης I και II με εκτεταμένες διαγνωστικές λειτουργίες μέσω MultiOne

Μετασχηματιστές Xitanium LED - με δυνατότητα πλήρους προγραμματισμού

Χαρακτηριστικά

- Υψηλή προστασία από υπερτάσεις (CM/DM)
- Πολλαπλές διασυνδέσεις ελέγχου: DALI, AmpDim, LineSwitch 1 σταδίου και 3 σταδίων
- Αυτόνομη ρύθμιση έντασης μέσω ενσωματωμένου DynaDimmer
- Σταθερή απόδοση φωτισμού (CLO)
- Εύρος τάσης εισόδου 220-240Vac
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτική προστασία από την υγρασία, τους κραδασμούς και τις θερμοκρασίες

Εφαρμογή

- Εξωτερικοί χώροι
- Βιομηχανία

Versions



Xitanium Full Programmable 75W C133



Xitanium Full Prog 75W & 150W S240 BS

