



Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme en connected LED-toepassingen

Xitanium LED-drivers – SR

De nieuwe Philips Xtreme Sensor Ready (SR) LED-drivers zijn ideaal voor gebruik in toepassingen buiten. Deze robuuste drivers zijn voorzien van de SR-interface en kunnen worden gebruikt in combinatie met intelligente lichtcellen of de vele smart-citybeheersystemen die worden ontwikkeld door onze SR-gecertificeerde partners. De geïntegreerde voeding, nauwkeurige energiemeter en uitgebreide diagnostiek verminderen het aantal componenten en maken het ontwerp aanzienlijk eenvoudiger. De integratie verhoogt ook de betrouwbaarheid van het systeem. In combinatie met de nieuwe universele SR-connector bieden deze drivers toekomstbestendige oplossingen voor de gefaseerde investeringsmogelijkheden van gemeentes.

Voordelen

- Sensor Ready en D4i-conform, ideaal voor gebruik met sensors die worden toegepast in verlichtingssystemen voor buiten en in de industrie
- Dubbele geïntegreerde voedingen naar voedingssensors en draadloze radio rechtstreeks vanuit de driver, open specificatie voor alle OEM's, vereenvoudigde integratie van sensors in de armatuur
- Lage aanloopstroom door IntelliStart, een in de driver geïntegreerde functie die een hoog aantal drivers per MCB mogelijk maakt (75W en hoger)

Xitanium LED-drivers - SR

Kenmerken

- Gecertificeerd volgens de D4i-standaard voor DIIA intra-armaturen
- SimpleSet, interface voor draadloze configuratie
- Constante lichtopbrengst (CLO) en temperatuurbescherming van module (MTP)
- Autonoom dimmen via geïntegreerde DynaDimmer
- Ingangsspanningsbereik 170-264V
- Lange levensduur en robuuste bescherming

Toepassing

- Buiten
- Industrie

Versions

Xi SR 22W & 40W 03-10A SNEMP
230V C133 sXt BS



Xi SR 75W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS



Xi SR 150W 03-10A SNEMP 230V
S240 sXt BS

