PHILIPS

Lighting

可靠的高效能技術，滿足需求極端化的連線 LED 應用場合

Xitanium LED 驅動器 - SR

我們全新的 Philips Xtreme 互動感應器 (SR) 驅動器非常適合用於戶外應用。這些堅固耐用的驅動器配備 SR 介面，可以搭配智慧光電池，或多種經我們 SR 認證合作夥伴所研發的智慧城市管理系統組合使用。採用整合電源、精密電表和擴充型診斷功能，減少元件計數，大幅簡化設計。這項整合特色同時提高系統可靠性。這些驅動器結合全新通用 SR 連接器，能夠提供與時俱進的解決方案，滿足市政機關不同階段的投資需求。

优点

- 互動感應器和 D4i 相容性，非常適合搭配戶外和工業照明系統中的感應器使用
- 提供整合式電源至電源感應器，以及從驅動程式的直接無線供電等雙解決方案，開放規格適用於所有 OEM，簡化整合感應器與燈具的步驟
- 採用 IntelliStart 技術，降低浪湧電流，這種驅動器整合式功能每 MCB 能啟用大量驅動程式 (75W 及以上)

特点

- DIIA 燈具內標準 D4i 認證
- SimpleSet，無線設定介面
- 恆光輸出 (CLO) 和模組溫度保護
- 搭配整合型 DynaDimmer 的自動調光
- 輸入電壓範圍 170-264V
- 長效使用壽命，強大耐受保護

应用

- 戶外
- 工業照明