



Spolehlivá a vysoce výkonná technologie pro extrémní LED aplikace

Předřadníky Xitanium LED – programovatelné

Naše programovatelné předřadníky Xitanium Xtreme LED s globálním vstupním napětím (UL, ENEC) jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoký výkon, ochranu i konfigurovatelnost. Technologie Xtreme zajišťuje maximální robustnost a ochranu spojenou s dlouhou životností. Programovatelné předřadníky lze konfigurovat prostřednictvím rozhraní DALI a softwaru MultiOne.

Výhody

- Nejvyšší odolnost, úspora energie díky vysoké účinnosti a vícenásobnému stmívání a nižší náklady na údržbu
- Plně programovatelné LED předřadníky určené pro propojené osvětlovací systémy
- Snadný návrh, konfigurace a instalace s rozšířenou diagnostikou pomocí systému MultiOne

Vlastnosti


- Vysoká ochrana proti rázům (CM/DM)
- Několik řídicích rozhraní: DALI, 1–10V (programovatelné a také AmpDim)
- Autonomní stmívání prostřednictvím integrovaného prvku DynaDimmer
- Stálý světelný tok (CLO)
- Rozsah vstupního napětí 120–277 Vstř.
- Dlouhá životnost a robustní ochrana proti vlhkosti, vibracím a vysokým teplotám

Předřadníky Xitanium LED – programovatelné

Aplikace

- Exteriér
- Průmysl

Versions





Xitanium Prog 300W

Xitanium Prog 75 and 150W

Xitanium Prog 100W

Xitanium Prog 40W

Rozměrové výkresy




Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL- J sXt	5,0 mm	144,2 mm	27,4 mm	28,3 mm	148,2 mm	139,3 mm	275 mm	45,6 mm

Předradníky Xitanium LED – programovatelné

Rozměrové výkresy



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
XITANIUM 100W	5,5	155	50	38 mm	165	147,4	275	70 mm
0.7A PROG+ GL-Z	mm	mm	mm		mm	mm	mm	
sXt								

