



Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

Balasturi Xitanium LED – programabile

Balasturile noastre LED Xitanium Xtreme programabile, cu tensiune de intrare globală (UL, ENEC), sunt proiectate să ofere niveluri superioare de performanță, protecție și configurabilitate. Tehnologia Xtreme asigură protecție și robustețe maxime, cu o durată de viață foarte mare. Configurarea balasturilor programabile poate fi realizată prin intermediul DALI și al software-ului MultiOne.

Beneficii

- Robustețe maximă, economii de energie prin eficiență ridicată și datorită opțiunilor multiple de reglare a intensității luminoase și costurilor de întreținere mai mici
- Balasturi LED complet programabile proiectate pentru sisteme de iluminat conectate
- Montare, configurare și instalare ușoare cu diagnosticări extinse prin intermediul MultiOne

Caracteristici


- Protecție ridicată la supratensiune (CM/DM)
- Interfețe multiple de control: DALI, 1-10 V (Prog+, inclusiv AmpDim)
- Reglarea autonomă a intensității luminoase prin DynaDimmer integrat
- Flux luminos constant (CLO)
- Interval de tensiune de intrare de 120-277 V c.a.
- Durată de viață mare și protecție robustă împotriva umidității, vibrațiilor sau temperaturilor

Balasturi Xitanium LED – programabile

Cerere

- Exterior
- Industrie

Versions




Xitanium Prog 300W

Xitanium Prog 75 and 150W

Xitanium Prog 100W

Xitanium Prog 40W

Cote




Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL- J sXt	5,0 mm	144,2 mm	27,4 mm	28,3 mm	148,2 mm	139,3 mm	275 mm	45,6 mm

Balasturi Xitanium LED – programabile

Cote



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
XITANIUM 100W	5,5	155	50	38 mm	165	147,4	275	70 mm
0.7A PROG+ GL-Z	mm	mm	mm		mm	mm	mm	
sXt								

