



Spoločivá, vysoko výkonná technológia na extrémne použitie LED svietidiel

Napájače Xitanium LED – programovateľné

Naše programovateľné napájače Xitanium Xtreme LED s globálnym vstupným napätím (UL, ENEC) sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysoký výkon, ochranu aj konfigurovateľnosť. Technológia Xtreme zaisťuje maximálnu robustnosť a ochranu spojenú s dlhou životnosťou. Konfiguráciu programovateľných napájačov možno vykonať prostredníctvom rozhrania DALI a softvéru MultiOne.

Výhody

- Najvyššia odolnosť, energetická úspora vďaka vysokej účinnosti a viacnásobnému stmievaniu a nižšie náklady na údržbu.
- Plne programovateľné LED napájače pre prepojené osvetľovacie systémy
- Jednoduchá dizajnová integrácia, konfigurácia a montáž s rozšírenou diagnostikou pomocou systému MultiOne

Vlastnosti

- Ochrana pred vysokým prepätím (CM/DM)
- Niekoľko riadiacich rozhraní: DALI, 1 – 10 V (programovateľné + a aj AmpDim)
- Autonómne stmievanie prostredníctvom integrovaného prvku DynaDimmer
- Udržiavaný svetelný tok (CLO)
- Rozsah vstupného napätia 120 – 277 Vac
- dlhá životnosť a robustná ochrana proti vlhkosti, vibráciám a vysokým teplotám

Aplikácie

- Exteriér
- Priemysel

Napájače Xitanium LED – programovateľné

Versions






Xitanium Prog 300W

Xitanium Prog 75 and 150W

Xitanium Prog 100W

Xitanium Prog 40W

Rozmerový obrázok



Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 150W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm
Xitanium 75W 0.35-0.7A Prog GL sXt	8 mm	226,2 mm	42,9 mm	37,1 mm	240,5 mm	211,1 mm	500 mm	59,1 mm

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL- J sXt	5,0 mm	144,2 mm	27,4 mm	28,3 mm	148,2 mm	139,3 mm	275 mm	45,6 mm

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt	5,5 mm	155 mm	50 mm	38 mm	165 mm	147,4 mm	275 mm	70 mm

Napájače Xitanium LED – programovateľné

