



Αξιοπιστία, υψηλής απόδοσης τεχνολογία για ακραίες εφαρμογές **LED**

Μετασχηματιστές Xitanium LED – με δυνατότητα προγραμματισμού lite

Τα ηλεκτρονικά ισχύος Xtreme LED με δυνατότητα προγραμματισμού Xitanium lite της Philips έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο χαρακτηριστικών και κορυφαίες επιδόσεις, καθιστώντας τες την επιθυμητή επιλογή για πολλές εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους. Η σειρά προσφέρει υψηλή ευελιξία με ένα προσαρμόσιμο παράθυρο λειτουργίας, που επιτρέπει τη διαφοροποίηση στα σχέδια φωτισμού LED μέσω ρύθμισης του συστήματος και την προετοιμασία για αναβαθμίσεις της απόδοσης LED. Η διαμόρφωση των προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών ισχύος δεν υπήρξε ποτέ πιο εύκολη με την ενσωματωμένη λειτουργία SimpleSet, έναν γρήγορο και ασύρματο τρόπο αλλαγής και ανάγνωσης των ρυθμίσεων.

Οφέλη

- Απόλυτη ανθεκτικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην υψηλή αποδοτικότητα, την πολλαπλή ρύθμιση της έντασης και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Δυνατότητα ισορροπημένης διαμόρφωσης που καλύπτει τις πιο συχνές εφαρμογές
- Εύκολη σχεδίαση, διαμόρφωση και εγκατάσταση για εφαρμογές κλάσης I και II

Χαρακτηριστικά

- SimpleSet, διεπαφή ασύρματης διαμόρφωσης
- Αυτόματη ρύθμιση έντασης μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας DynaDimmer ή DynaDimmer LITE
- Απλοποιημένη γραμμική έκδοση Σταθερής απόδοσης φωτισμού (CLO LITE)
- Εύρος τάσης εισόδου 220-240Vac
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτική προστασία από την υγρασία, τους κραδασμούς και τις θερμοκρασίες

Μετασχηματιστές Xitanium LED - με δυνατότητα προγραμματισμού lite

Εφαρμογή

- Εξωτερικοί χώροι
- Βιομηχανία

Versions



XI LP 22W & 40W S175 transparent



XiLP 75W & 150W O 3 10A S1 230V
s240sXt BS

