



Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

Balasturi Xitanium LED – programabile în varianta lite

Balasturile Xtreme LED Philips Xitanium LITE programabile prezintă valoare optimizată pentru a oferi un set de caracteristici atent selectate și performanță de calitate înaltă, ceea ce le face opțiunea preferată pentru majoritatea aplicațiilor de exterior. Portofoliul oferă flexibilitate înaltă cu o fereastră de operare personalizabilă, permițând diferențierea între proiectele de iluminat cu LED prin reglajul sistemului și fiind pregătite pentru modernizările aduse eficienței LED. Configurarea balasturilor programabile nu a fost niciodată mai ușoară, datorită caracteristicii integrate SimpleSet, o modalitate rapidă și wireless de modificare și afișare a setărilor.

Beneficii

- Robustețe maximă, economii de energie prin eficiență ridicată și datorită opțiunilor multiple de reglare a intensității luminoase și costurilor de întreținere mai mici
- Set echilibrat de caracteristici configurabile, care acoperă aplicațiile cel mai des întâlnite
- Montare, configurare și instalare ușoare pentru aplicațiile de Clasa I și Clasa a II-a

Balasturi Xitanium LED – programabile în varianta lite

Caracteristici

- Interfață de configurare wireless SimpleSet
- Reglarea autonomă a intensității luminoase prin DynaDimmer integrat sau DynaDimmer LITE
- Variantă lineară simplificată a fluxului luminos constant (CLO LITE)
- Interval de tensiune de intrare de 220–240 V c.a.
- Durată de viață mare și protecție robustă împotriva umidității, vibrațiilor sau temperaturilor

Cerere

- Exterior
- Industrie

Versions

Xitanium Lite Prog 165W S1 C170
BS



XI LP 22W & 40W S175 transparent



XiLP 75W & 150W O 3 10A S1 230V
s240sXt BS



Xi LP 40W 02-07A S1 230V C123
sXt BS



Balasturi Xitanium LED – programabile în varianta lite

