



Spoločivá, vysoko výkonná technológia na extrémne použitie LED svietidiel

Napájače Xitanium LED – čiastočne programovateľné

Čiastočne programovateľné napájače Philips Xitanium Xtreme LED sú skonštruované tak, aby obsahovali starostlivo vybraný súbor funkcií a vyznačovali sa vysokým výkonom, vďaka čomu sú uprednostňované pri mnohých využitíach v exteriéri. Portfólio ponúka vysokú flexibilitu a prispôsobiteľný prevádzkový interval, umožňuje rozlíšiť dizajn osvetlenia LED pomocou ladenia systému a prípravy na inovácie účinnosti technológie LED. Konfigurácia programovateľných napájačov nebola nikdy jednoduchšia s integrovaným rozhraním SimpleSet, ktoré umožňuje rýchlu a bezdrôtovú zmenu nastavenia a jeho načítanie.

Výhody

- Najvyššia odolnosť, energetická úspora vďaka vysokej účinnosti a viacnásobnému stmievaniu a nižšie náklady na údržbu.
- Vyvážený súbor konfigurovateľných prvkov pokrýva väčšinu bežných použití
- Jednoduchá dizajnová integrácia, konfigurácia a montáž pre použitia triedy I a II

Vlastnosti

- SimpleSet, bezdrôtové konfiguračné rozhranie
- Autonómne stmievanie prostredníctvom integrovaného prvku DynaDimmer alebo DynaDimmer LITE
- Zjednodušená lineárna verzia stabilizácie svetelného výkonu (CLO LITE)
- Rozsah vstupného napätia 220 – 240 Vac.
- dlhá životnosť a robustná ochrana proti vlhkosti, vibráciám a vysokým teplotám

Napájače Xitanium LED – čiastočne programovateľné

Aplikácie

- Exteriér
- Priemysel

Versions



Xitanium Lite Prog 165W S1 C170 BS



Xi LP 75W 03-10A S1 230V C133 sXt BS



Xi LP 22W & 40W S175 transparent



Xi LP 40W 02-07A S1 230V C123 sXt BS

