



Công nghệ đáng tin cậy, hiệu năng cao cho các ứng dụng LED tuyệt đỉnh

Bộ điều khiển Xitanium LED – có thể lập trình dễ dàng

Bộ điều khiển đèn LED Xtreme có thể lập trình Philips Xitanium lite được thiết kế giá trị để cung cấp bộ tính năng đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng và hiệu suất cao. Đây là lựa chọn ưu tiên cho nhiều ứng dụng ngoài trời. Danh mục sản phẩm mang lại tính linh hoạt cao với cửa sổ vận hành có thể tùy chỉnh, cho phép tạo sự khác biệt trong các thiết kế chiếu sáng LED thông qua điều chỉnh hệ thống và chuẩn bị cho việc nâng cấp hiệu quả của đèn LED. Việc cấu hình bộ điều khiển lập trình chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với tính năng SimpleSet tích hợp, một cách nhanh chóng và không dây để thay đổi và đọc chế độ cài đặt.

Lợi ích

- Chắc chắn, tiết kiệm năng lượng nhờ hiệu suất cao và nhiều chế độ điều chỉnh độ sáng và chi phí bảo trì thấp hơn
- Bộ tính năng có thể lập trình, cân bằng phù hợp cho các ứng dụng phổ biến nhất
- Dễ kết hợp để sử dụng, để lập cấu hình và cài đặt cho các ứng dụng Cấp I và Cấp II

Tính năng

- SimpleSet, giao diện không dây để thiết lập cấu hình
- Tự động điều chỉnh độ sáng nhờ DynaDimmer hoặc DynaDimmer LITE được tích hợp sẵn
- Phiên bản tuyến tính Constant Light Output (CLO LITE) đơn giản hóa
- Khoảng hiệu điện thế đầu vào 220–240 Vac
- Tuổi thọ dài lâu và khả năng bảo vệ khỏi độ ẩm, rung chấn và nhiệt độ

Bộ điều khiển Xitanium LED - có thể lập trình dễ dàng

Ứng dụng

- Ngoài trời
- Công nghiệp

Phiên bản

XiLP 75W & 150W 0 3 10A S1 230V
s240sXt BS

