



可靠的高性能技术，适于严苛的 LED 应用

Xitanium LED 驱动器 - LITE 可编程

Philips Xitanium LITE 可编程 Xtreme LED 驱动器经过精心设计，可提供精心挑选的功能集和高端性能，使其成为许多户外应用的首选。该产品组合通过可定制的操作窗口提供高度灵活性，通过系统调整实现 LED 照明设计的差异化，并为 LED 功效升级做好准备。借助集成的 SimpleSet 功能，可编程驱动程序的配置从未如此简单，这是一种更改和读取设置的快速无线方式。

优点

- 极其经久耐用，通过高能效和多重调光实现节能，且降低维护成本
- 平衡的可配置功能集涵盖最常见的应用
- 易于设计、配置和安装，适于 I 类和 II 类应用

特点

- SimpleSet，无线配置接口
- 通过集成式 DynaDimmer 或 DynaDimmer LITE 进行自主调光
- 简化的恒定光输出线性版本 (CLO LITE)
- 输入电压范围为 220 至 240 Vac
- 使用寿命长，提供强力保护，可防潮抗震并抵御极端温度

应用

- 户外
- 工业照明

Xitanium LED 驱动器 - LITE 可编程

Versions

XiLP 75W & 150W O 3 10A S1 230V
s240sXt BS

