



Megbízható, magas teljesítményű LED-technológia az extrém környezetekhez

Xitanium LED-előtétek – 1–10 V között szabályozható

A kiváló ár-érték arányú Philips Xitanium Xtreme állandó áramerősségű LED-előtétek elegendő teljesítményt, hosszú élettartamot és megbízhatóságot nyújtanak a nagy igénybevételű jelentő kültéri és ipari LED-es világítástechnikai megoldásokban. Ideálisak külterületi és belterületi utak és utcák, területek megvilágításához, fénnyelvilágításhoz, valamint nagy belmagasságú helyiségek és alagutak megvilágításához is. A készülékek egyszerűen beépíthetők a meglévő lámpatestekbe. A fénykibocsátás 1 és 10 V között teljes mértékben állítható az analóg szabályozófelület segítségével.

Előnyök

- A bizonyított robusztusság, vízállóság és megbízhatóság hosszú távon is minimális szintre csökkenti a karbantartási költségeket
- Nagyon kis méret, számos lámpatesttel kompatibilis
- A jó hőkezelésnek és a megnövelt elektromágnesesinterferencia-tűrésnek köszönhetően könnyen beépíthető

Szolgáltatások

- Bizonyítottan ellenálló és megbízható elektronikus előtét
- Fejlett technológián alapuló maximális hatékonyság
- I. és II. érintésvédelmi osztályú világítótestekhez is alkalmas
- Hosszú élettartam, 5 év jótállás
- SGR típusú túlfeszültség-védelem

Xitanium LED-előtétek – 1–10 V között szabályozható

Alkalmazás

- Kültér
- Ipari létesítmények

Versions

Xitanium 150W 0.70A 1-10V 230V
S240 sXt BS

